

# PHILIPS

Žvakė 40W C37 E14  
x3

Išmanusis šviesos diodas

Visų spalvų išmanioji lemputė

Iki 470 liumenų

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Valdykite programėle arba balsu



8720169210318



## Išmanusis apšvietimas kiekvienai dienai

Sukurkite reguliuojamą, išmanųjį, bet kokio atspalvio šiltai arba šaltai baltos šviesos apšvietimą žvakidžių formos šviestuvuose naudodami „Philips Smart LED E14“ žvakių formos lemputę. Ši lemputė prijungta prie „WiZ“. Norėdami valdyti „WiZ“ programėle arba balsu, naudokite su turimu „Wi-Fi“.

### Paprasta nustatyti

- Tiesiog prijunkite ir naudokitės

### Išmanusis valdymas

- Valdykite iš bet kur naudodami išmanųjį telefoną
- Laisvos rankos ir valdymas balsu

### Išmaniosios savybės

- Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos
- Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus

### Apšvietimo režimai

- Milijonai spalvų ir dinamiški apšvietimo režimai
- Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai

# Ypatybės

## Tiesiog prijunkite ir naudokitės



„WiZ“ veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“ maršrutizatoriumi, jokių papildomų sąsajų nereikia. Tiesiog prijunkite naująją šviesą, atsisiųskite „WiZ“ programėlę ir naudokitės!

## Valdykite būdami bet kur



Su išmaniuoju telefonu savo „WiZ“ lempas valdykite būdami bet kur. Jums nebereikės nerimauti, ar tikrai išeidami užgesinote šviesą. „WiZ“ programa veikia su „iOS“ ir su „Android“.

## Laisvos rankos ir valdymas balsu




Valdykite apšvietimą tik savo balsu skambesiu, tiesiog įjunkite integraciją su „Google“, „Alexa“ arba pridėkite prie savo „Siri“ sparčiųjų klavišų.

## Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos

Su iš anksto nustatomomis „WiZ“ programėlėje gerovės funkcijomis mėgaukitės apšvietimo sekomis, geriausiai atitinkančiomis jūsų vidinį laikrodį. „WiZ“ pasirūpins ryškia dienos šviesa, kai jums reikės susikaupti ir jaustis energingiems, ir pamažu persijungs į šiltą baltą spalvą, kuri leis atsipalaiduoti ir geriau išsimiegoti.

## Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus



Automatizuokite apšvietimą pagal savo dienos ar savaitės įpročius. Nustatykite šviesas įsijungti prieš jums grįžtant namo ir pasirūpinkite, kad jos būtų išjungtos, kai šviesti nereikia.

## Milijonai spalvų ir dinamiški apšvietimo režimai



Rinkitės iš milijono šviesų atspalvių ir sukurkite ypatingą atmosferą namuose. Mėgaukitės subtiliais skirtumais su įvairiais namų šviesos efektais

## Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai



Rinkitės iš plataus energiją teikiančios šaltos baltos ir raminamos šiltos baltos šviesos atspalvių arba tiesiog naudokite iš anksto nustatomus režimus, pvz., „Focus“ ar „Relax“, kurie padės sukurti geriausią aplinką jūsų darbams ir poilsiui.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: C37
- Kištukinis lizdas: E14
- Technologija: Išmanusis belaidis ryšys
- Stiklo tipas: Matinis
- Reguliuojamas šviesos srautas:  
Belaidis šviesos reguliavimas

## Lemputės matmenys

- Aukštis: 11,6 cm
- Svoris: 0,135 kg
- Plotis: 3,9 cm

## Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2200-6500 K
- Šviesos spalvos kategorija: Visų spalvų
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

## Kita

- EyeComfort: Taip

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 40 mA
- Efektyvumas: 95 lm/W

## Pakuotės informacija

- EAN: 8720169210318
- EOC: 872016921031800
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 40W  
C37 E14 922-65 RGB 3CT6

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 4,9 W
- Galios vatais atitinkmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

## Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 11,6 cm

## Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 470 lm
- Nominalioji galia: 4.9 W

## Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1877837
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169210318
- Grynas svoris: 0,14 kg
- Grynasis svoris: 0,22 kg
- Aukštis: 15,5 cm
- Ilgis: 7 cm
- Plotis: 14 cm
- Medžiagos numeris (12NC):  
929002448836



Išleidimo data: 2024-09-21  
Versija: 0.318

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)