

PHILIPS

Žvakė 40W C37 E14
x3

Išmanusis šviesos diodas

Reguliuojama balta išmani
lemputė

Iki 470 liumenu

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Valdykite programėle arba
balsu



8720169210332



Išmanusis apšvietimas kiekvienai dienai

„WiZ E14“ žvakių formos lemputė jūsų žvakidžių formos šviestuvams suteiks reguliuojamą išmanią šviesą su bet koku šiltai ar šaltai baltu atspalviu. Naudodami su „WiZ“ programėle arba savo balsu apšvietimą galite pritemdyti arba paryškinti arba naudoti iš anksto nustatytus šviesos režimus „Wi-Fi“ sąrankose.

Paprasta nustatyti

- Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Išmanusis valdymas

- Valdykite iš bet kur naudodami išmanųjį telefoną
- Laisvos rankos ir valdymas balsu

Išmaniosios savybės

- Išmanus pritemdymas naudojant programą, balsą ar reguliatorių
- Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos
- Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus

Apšvietimo režimai

- Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai

Ypatybės

Tiesiog prijunkite ir naudokitės



„WiZ“ veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“ maršrutizatoriumi, jokių papildomų sąsajų nereikia. Tiesiog prijunkite naująją šviesą, atsisiųskite „WiZ“ programėlę ir naudokitės!

Valdykite būdami bet kur



Su išmaniuoju telefonu savo „WiZ“ lempas valdykite būdami bet kur. Jums nebereikės nerimauti, ar tikrai išeidami užgesinote šviesą. „WiZ“ programa veikia su „iOS“ ir su „Android“.

Laisvos rankos ir valdymas balsu



Valdykite apšvietimą tik savo balso skambesiu, tiesiog įjunkite integraciją su „Google“, „Alexa“ arba pridėkite prie savo „Siri“ sparčiųjų klavišų.


Išmanusis pritemdymas

Pritemdykite šviesas iki norimo lygio išmaniuoju telefonu, per „WiZmote“ arba balso komanda. Nereikia montuoti brangių apšvietimo reguliatorių.

Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos

Su iš anksto nustatomomis „WiZ“ programėlėje gerovės funkcijomis mėgautės apšvietimo sekomis, geriausiai atitinkančiomis jūsų vidinį laikrodį. „WiZ“ pasirūpins ryškia dienos šviesa, kai jums reikės susikaupti ir jaustis energingais, ir pamažu persijungs į šiltą baltą spalvą, kuri leistų atsipalaiduoti ir geriau išsimiegoti.

Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus



Automatizuokite apšvietimą pagal savo dienos ar savaitės įpročius. Nustatykite šviesas įsijungti prieš jums grįžtant namo ir pasirūpinkite, kad jos būtų išjungtos, kai šviesti nereikia.

Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai



Rinkitės iš plataus energiją teikiančios šaltos baltos ir raminamos šiltos baltos šviesos atspalvių arba tiesiog naudokite iš anksto nustatomus režimus, pvz., „Focus“ ar „Relax“, kurie padės sukurti geriausią aplinką jūsų darbams ir poilsiui.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: C37
- Kištukinis lizdas: E14
- Technologija: Išmanusis belaidis ryšys
- Stiklo tipas: Matinis
- Reguliuojamas šviesos srautas:
Belaidis šviesos reguliavimas

Lemputės matmenys

- Aukštis: 11,6 cm
- Svoris: 0,135 kg
- Plotis: 3,9 cm

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2700-6500 K
- Šviesos spalvos kategorija:
Reguliuojama balta
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 40 mA
- Efektyvumas: 95 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169210332
- EOC: 872016921033200
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 40W
C37 E14 927-65 TW 3CT6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 4,9 W
- Galios vatais atitiktumo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 11,6 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 470 lm
- Nominalioji galia: 4.9 W

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1901101
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8720169210332
- Grynas svoris: 0,41 kg
- Grynasis svoris: 0,49 kg
- Aukštis: 15,5 cm
- Ilgis: 7 cm
- Plotis: 14 cm



Išleidimo data: 2025-02-13
Versija: 0.327

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com