

PHILIPS

Taškinis šviestuvas
50W PAR16 GU10 x3

Išmanusis šviesos diodas

Reguliuojama balta išmani
lemputė

Iki 345 liumenu

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Valdykite programėle arba
balsu



8720169210370



Išmanusis apšvietimas kiekvienai dienai

Standartiniams įleidžiamiems šviestuvams ir taškiniams šviestuvams naudokite išmaniają „Philips Smart LED GU10“ lemputę, kad patalpas užlietų išsklaidyta, reguliuojama šiltai arba šaltai balta šviesa. Ši lemputė prijungta prie „WiZ“. Norėdami valdyti „WiZ“ programėle arba balsu, naudokite su turimu „Wi-Fi“.

Paprasta nustatyti

- Lengva įjungti ir paleisti. Veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“.

Išmanusis valdymas

- Valdykite iš bet kur naudodami išmanųjį telefoną
- Laisvos rankos ir valdymas balsu

Išmaniosios savybės

- Išmanus pritemdymas naudojant programą, balsą ar reguliatorių
- Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos
- Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus

Apšvietimo režimai

- Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai

Ypatybės

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

„WiZ“ veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“ maršrutizatoriumi, jokių papildomų sąsajų nereikia. Tiesiog prijunkite naująją šviesą, atsisiųskite „WiZ“ programėlę ir naudokitės!

Valdykite būdami bet kur



Su išmaniuoju telefonu savo „WiZ“ lempas valdykite būdami bet kur. Jums nebereikės nerimauti, ar tikrai išeidami užgesinote šviesą. „WiZ“ programa veikia su „iOS“ ir su „Android“.

Laisvos rankos ir valdymas balsu



Valdykite apšvietimą tik savo balso skambesiu, tiesiog įjunkite integraciją su „Google“, „Alexa“ arba pridėkite prie savo „Siri“ sparcijų klavišų.


Išmanusis pritemdymas

Pritemdykite šviesas iki norimo lygio išmaniuoju telefonu, per „WiZmote“ arba balso komanda. Nereikia montuoti brangių apšvietimo reguliatorių.

Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos

Su iš anksto nustatomomis „WiZ“ programėlėje gerovės funkcijomis mėgautės apšvietimo sekomis, geriausiai atitinkančiomis jūsų vidinį laikrodį. „WiZ“ pasirūpins ryškia dienos šviesa, kai jums reikės susikaupti ir jaustis energingiems, ir pamažu persijungs į šiltą baltą spalvą, kuri leis atsipalaiduoti ir geriau išsimiegoti.

Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus



Automatizuokite apšvietimą pagal savo dienos ar savaitės įpročius. Nustatykite šviesas įsijungti prieš jums grįžtant namo ir pasirūpinkite, kad jos būtų išjungtos, kai šviesti nereikia.

Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai



Rinkitės iš plataus energiją teikiančios šaltos baltos ir raminamos šiltos baltos šviesos atspalvių arba tiesiog naudokite iš anksto nustatomus režimus, pvz., „Focus“ ar „Relax“, kurie padės sukurti geriausią aplinką jūsų darbams ir poilsiui.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: PAR16
- Kištukinis lizdas: GU10
- Technologija: Išmanusis belaidis ryšys
- Stiklo tipas: Matinis
- Reguliuojamas šviesos srautas:
Belaidis šviesos reguliavimas

Lemputės matmenys

- Aukštis: 5,8 cm
- Svoris: 0,15 kg
- Plotis: 5 cm

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklą skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2700-6500 K
- Šviesos spalvos kategorija:
Reguliuojama balta
- Nominalus šviesos srautas: 345 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 40 mA
- Efektyvumas: 73 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169210370
- EOC: 872016921037000
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 50W
GU10 927-65 TW 3CT6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 4,7 W
- Galios vatais atitinkmuo: 50 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 5,8 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 345 lm
- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 550 cd
- Nominalioji galia: 4.7 W

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- Srauto matavimo nuoroda: Narrow Cone

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8720169210370
- Grynas svoris: 0,45 kg
- Grynasis svoris: 0,55 kg
- Aukštis: 14,4 cm
- Ilgis: 7,1 cm
- Plotis: 18,5 cm
- Medžiagos numeris (12NC):
929002448336



Išleidimo data:
2024-09-09
Versija: 0.318

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com