

# PHILIPS

Filamentinė  
lemputė 60W E27

Išmanusis šviesos diodas

2700-4000

Iki 903 liumenų

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Valdykite programėle arba  
balsu



8720169241435



## Išmanusis apšvietimas kiekvienai dienai

Itin efektyvi išmanioji lemputė „Philips A60“ yra efektyviausia mūsų išmanioji lemputė. Ši A klasės išmanioji lemputė sunaudoja 40 % mažiau energijos nei standartinė LED lemputė ir laidinės LED lemputės. Patogus belaidis pritemdymas ir lengvai pasiekiamas „Wi-Fi“ ryšys leidžia nesunkiai valdyti šviesą – nereikia montuoti brangaus reguliatoriaus. Jei norite pereiti prie išmaniojo apšvietimo, tai puiki proga pradėti: geriausias savo klasėje energijos vartojimo efektyvumas su integruotomis papildomomis išmaniosiomis funkcijomis, kurias galite panaudoti kada tik norite.

### Paprasta nustatyti

- Tiesiog prijunkite ir naudokitės

### Išmanusis valdymas

- Valdykite iš bet kur naudodami išmanųjį telefoną

### Išmaniosios savybės

- Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos
- Automatizuokite savo prietaisą naudodami grafikus
- Energijos stebėjimas

8720169241435

**Apšvietimo režimai**

- Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai

**Lemputės formos indeksas**

- Universalus panaudojimas ir paprastas montavimas


# Ypatybės

## Tiesiog prijunkite ir naudokitės



„WiZ“ veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“ maršrutizatoriumi, jokių papildomų sąsajų nereikia. Tiesiog prijunkite naująją šviesą, atsisiųskite „WiZ“ programėlę ir naudokitės!

## Valdykite būdami bet kur




Su išmaniuoju telefonu savo „WiZ“ lempas valdykite būdami bet kur. Jums nebereikės nerimauti, ar tikrai išeidami užgesinote šviesą. „WiZ“ programa veikia su „iOS“ ir su „Android“.

## Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos



Su iš anksto nustatomomis „WiZ“ programėlėje gerovės funkcijomis mėgautės apšvietimo sekomis, geriausiai atitinkančiomis jūsų vidinį laikrodį. „WiZ“ pasirūpins ryškia dienos šviesa, kai jums reikės susikaupti ir jaustis energingiems, ir pamažu persijungs į šiltą baltą spalvą, kuri leistų atsipalaiduoti ir geriau išsimiegoti.

## Automatizuokite savo prietaisą naudodami grafikus



Suplanuokite savo prietaisą įsijungti ir išsijungti pagal savo dienos įpročius ir taupykite energiją.

## Energijos stebėjimas



„WiZ“ programėlė stebi, kiek energijos suvartoja jūsų lempos. Peržiūrėkite savaitės ar dienos ataskaitą ir sumaniai planuokite, kartu taupydami namuose elektros energiją.

## Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai



Rinkitės iš plataus energiją teikiančios šaltos baltos ir raminamos šiltos baltos šviesos atspalvių arba tiesiog naudokite iš anksto nustatomus režimus, pvz., „Focus“ ar „Relax“, kurie padės sukurti geriausią aplinką jūsų darbams ir poilsiui.

## Universalus panaudojimas ir paprastas montavimas



Tiesiog pritvirtinkite prie bet kokio paviršiaus: vitrinos, lubų, darbatalio ar po spintelėmis. Išryškinkite bei suteikite papildomų akcentų savo baldams.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: A60
- Kištukinis lizdas: E27
- Technologija: Išmanusis belaidis ryšys
- Stiklo tipas: Skaidrus
- Reguliuojamas šviesos srautas: Belaidis šviesos reguliavimas

## Lemputės matmenys

- Aukštis: 12,7 cm
- Svoris: 0,055 kg
- Plotis: 6 cm

## Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 51 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 50 000 val.

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 300 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700–4000 K
- Šviesos spalvos kategorija: Reguliuojama balta
- Nominalus šviesos srautas: 903 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

## Kita

- EyeComfort: Taip

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 42 mA
- Efektyvumas: 210 lm/W

## Pakuotės informacija

- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.48
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 4,3 W
- Galios vatais atitiktumu: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A

## Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 12,7 cm

## Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis spindulio kampas: 300 laipsnis (-iai)
- Nominalus veikimo laikotarpis: 50 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 903 lm
- Nominalioji galia: 4.3 W

## Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1901110
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8720169241435
- Grynasis svoris: 0,06 kg
- Grynasis svoris: 0,06 kg
- Aukštis: 15,5 cm
- Ilgis: 8,5 cm
- Plotis: 8,5 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003714021



Išleidimo data:  
2024-09-09  
Versija: 0.323

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)