

PHILIPS

Lemputė 100 W A60
E27

LED

6500 K

1521 lm

15 000 val.



8720169253230



Namams skirta šiuolaikinė šviesos diodų lempuė

Šiuolaikinės šviesos diodų elektros lempuės padeda sukurti bendrą apšvietimo sprendimą kasdienei veiklai namuose. Nedelsiant sumažinsite išlaidas energijai ir rečiau keisite lemputes nesumažindami naudojamo apšvietimo kokybės.

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lempuės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės.
- Sudėtyje nėra gyvsidabrio

Ypatybės

Pakeičia standartines kaitinamasias lemputes

Ši patrauklaus dizaino ir įprastos formos energiją taupanti LED lemputė yra puikus ekologiškas tradicinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

Jokių ultravioletinių arba infraraudonųjų spindulių

Šviesos pluošte nėra infraraudonųjų spindulių, o tai reiškia, kad nėra spinduliuojama šiluma, be to, nėra skleidžiami ultravioletiniai spinduliai, o

tai reiškia, kad audinys ir drabužiai, veikiami šių spindulių, neišbluks.

Sudėtyje nėra gyvsidabrio

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Stiklo tipas: Matinis
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne

Lemputės matmenys

- Aukštis: 12 cm
- Plotis: 6 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Plastik

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 180 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 6500 K
- Nominalus šviesos srautas: 1521 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 865 | CCT of 6500K

Kita

- EyeComfort: Ne

Kitos savybės

- Efektyvumas: 117 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169253230
- EOC: 872016925323000
- Gaminio pavadinimas: LED 100W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6 DISC

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.54
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 13 W
- Galios vatais atitinkmuo: 100 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 12 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169253230
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,06 kg
- Aukštis: 14,9 cm
- Ilgis: 6,3 cm
- Plotis: 6,3 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002307096



Išleidimo data:
2024-09-08
Versija: 0.325

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com