

# PHILIPS

„Fyce“ atraminis /  
kelio šviestuvai, 1,5 W

Lauko šviestuvai

2700 K

Juoda

Jutiklis; Saulės; Atsparus  
vandeniui



8720169265561



## Mėgaukitės nuostabiu sodu tvaria šviesa

„Philips Fyce“ atraminis šviestuvai yra patikimas saulės energija maitinamas šviestuvai, kuris veikia ilgesnį laiką, mažina energijos suvartojimą ir palaiko tvarumą.

### Paprastas sumontavimas

- Nereikia jokių laidų

### Tvarūs šviesos sprendimai

- Saulės energija

### Pažangus LED apšvietimas

- Aukštos kokybės LED šviestuvai

### Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės medžiagos

### Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Šilta, balta šviesa (2700 K)

# Ypatybės

## Nereikia jokių laidų

Ši šviesa yra visiškai maitinama saulės energija. Nereikia jokių laidų, todėl šiuos žibintus lengva pastatyti ir perkelti bet kurioje jūsų sodo ar kitoje lauko vietoje.

## Saulės energija



"Philips" saulės šviestuvai sukurti taip, kad kuo geriau išnaudotų iš saulės gaunamą energiją ir ilgiau šviestų. Nenaudodami jokios elektros energijos, jie padeda sutaupyti pinigų sąskaitoms už elektrą ir prisidėti prie aplinkos tausojimo.

## Aukštos kokybės LED šviestuvai

Šiose LED lemputėse naudojama unikali „Philips“ sukurta technologija. Jie įsijungia akimirksniu ir sukuria optimalų šviesos srautą, kuris jūsų sode išryškina ryškias spalvas.

## Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lauko lempa pagaminta iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiantis – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas

## IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvai yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pūslių – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

## Šilta, balta šviesa (2700 K)



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvai skleidžia šiltą, atpalaiduojančią šviesą esant 2700 K.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploatacijoje laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Taip
- Šiltai balta šviesa: Taip
- Dekoratyvinis: Ne

### Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

### Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

### Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Atraminiai/palei taką montuojami šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Saulės energija, Atsparūs vandeniui, Nuo sutemų iki aušros

### Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,3702 kg
- Aukštis: 54 cm
- Ilgis: 9 cm
- Plotis: 12,1 cm

### Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

### Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenumų skaičius: 200
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 3,3 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 1.5 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: III klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169265561
- Grynas svoris: 0,37 kg
- Grynasis svoris: 0,49 kg
- Aukštis: 28,4 cm
- Ilgis: 9,7 cm
- Plotis: 12,7 cm



Išleidimo data: 2024-11-21  
Versija: 0.270

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)