

PHILIPS

„Flareon“ sieninis
šviestuvai, 25 W E27, be
lemputės

Lauko šviestuvai

Be lemputės

Juoda

Atsparus vandeniui



8720169266537



Mėgaukitės puikiai apšviestu sodu

Šis lauko sieninis šviestuvai sukurtas atsižvelgiant į naujausias tendencijas ir modernų gyvenimo būdą, kad sukurtų trokštamą jaukią aplinką.

Lengva naudoti

- Lemputė nepridedama

Dizainas jūsų sode

- Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės medžiagos

Skurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatybės

Lemputė nepridedama

Prie šio šviestuvo šviesos lemputė nepridedama, todėl galite pasirinkti šviesos srautą, kuris geriausiai tinka jūsų patalpai ir asmeniniam skoniui. „Philips“ šviesos diodų lemputės pasirinkimas užtikrins aukštos kokybės ir ilgai veikiančią šviesos šaltinį.

Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Šis sieninis šviestuvus apšvies didžiąją jūsų kiemo dalį, o jį prijungti galėsite prie priekinių durų arba terasos sienų.

Aukštos kokybės medžiagos



Ši „Philips“ lauko lempa pagaminta iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiančias – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvus yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pusrslų – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Aliuminio

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploatacavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Ne
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Ne
- Šiltai balta šviesa: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1 kg
- Aukštis: 27 cm
- Ilgis: 16,5 cm
- Plotis: 12 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 220–240 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: netaikoma
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 25 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169266537
- Grynas svoris: 1 kg
- Grynasis svoris: 1,28 kg
- Aukštis: 28 cm
- Ilgis: 12,5 cm
- Plotis: 17 cm



Išleidimo data:
2025-03-06
Versija: 0.281

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com