

# PHILIPS

„Laven“ sieninis  
šviestuvas, 6 W

Lauko šviestuvai


4000 K

Juoda

Atsparus vandeniui



8720169266612



## Mėgaukitės puikiai apšviestu sodu

Šis lauko sieninis šviestuvas sukurtas atsižvelgiant į naujausias tendencijas ir modernų gyvenimo būdą, kad sukurtų trokštamą jaukią aplinką. Galima pasirinkti šiltai arba šaltai baltą šviesą.

### Pažangus LED apšvietimas

- Aukštos kokybės LED šviestuvas

### Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės medžiagos

### Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Šalta balta šviesa 4000K

# Ypatybės

## Aukštos kokybės LED šviestuvas

Šioje „Philips“ lemposje esanti šviesos diodų elektros lemputė yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

## Aukštos kokybės medžiagos



Ši „Philips“ lauko lempa pagaminta iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiantis – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas

## IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

## Šalta balta šviesa 4000K



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvas skleidžia šiltą, baltą šaltą šviesą esant 4000 K.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Nerūdijančio plieno

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Ne
- Šiltai balta šviesa: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

## Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

**Kita**

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Grynas svoris: 0,5 kg
- Mažesnis plotis: 3.5 cm
- Aukštis: 13,5 cm
- Ilgis: 14 cm
- Plotis: 10 cm

**Techninė priežiūra**

- Garantija: 2 metai

**Techniniai duomenys**

- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 750
- Šviesos spalva: 4000 K
- Elektros energija: 220–240 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: E
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 6 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8720169266612
- Grynas svoris: 0,5 kg
- Grynasis svoris: 0,59 kg
- Aukštis: 16 cm
- Ilgis: 12 cm
- Plotis: 15 cm



Išleidimo data:  
2025-03-06  
Versija: 0.307

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)