

PHILIPS

„Fresco“ įleidžiamas
šviestuvai, 4,6 W

Lauko šviestuvai

2700 K

Juoda

Atsparus vandeniui



8720169266858



Lengvai nukreipkite aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvą, kur tik norite

„Philips Fresco“ įleidžiamoji taškinė lemputė pasižymi dailia šviesos diodų šviesa, padedančia išryškinti gražiausias sodo vietas arba aiškiai apšviesti tamsias sritis. Ji yra pagaminta iš patvaraus nerūdijančio plieno, o reguliuojama galvutė leidžia pagal poreikį nukreipti spindulį.

Lengva naudoti

- Reguliuojama taškinė galvutė

Pažangus LED apšvietimas

- Aukštos kokybės LED šviestuvai

Aukščiausia kokybė

- Patvari, aukštos kokybės medžiaga

Sukurta laukui

- IP23 – atsparus orų pokyčiams

Ypatybės

Reguliuojama taškinė galvutė



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

Aukštos kokybės LED šviestuvai

Šioje „Philips“ lemposje esanti šviesos diodų elektros lemputė yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

Patvari, aukštos kokybės medžiaga

Šis taškinis šviestuvai yra pagamintas iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir patvarus – jis daugelį metų puoš ir apšvies Jūsų namus.

IP23 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvai yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP23 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sukurtas, kad būtų apsaugotas nuo vandens apipurškimo ir puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Nerūdijančio plieno

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Ne
- Integruota LED: Ne
- Šiltai balta šviesa: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,16 kg
- Mažesnis ilgis: 8.0 cm
- Mažesnis plotis: 8.0 cm
- Aukštis: 11 cm
- Ilgis: 10 cm
- Įleidimo gylis: 11 cm
- Plotis: 10 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 355
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220–240 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: G
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 4.6 W
- IP kodas: IP23
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169266858
- Grynas svoris: 0,16 kg
- Grynasis svoris: 0,28 kg
- Aukštis: 10 cm
- Ilgis: 9 cm
- Plotis: 10 cm



Išleidimo data:
2025-03-06
Versija: 0.277

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com