

PHILIPS

„Radii“ sieninis
šviestuvas, 1,3 W

Lauko šviestuvai

3000 K

Juoda

Jungiamas;Jutiklis;Saulės
energijos;Atsparus vandeniui



8720169267176



Mūsų kol kas labiausiai energiją taupantis LED šviestuvai

„Philips“ sukūrė ypač efektyvų apatinį saulės šviesos diodų lauko apšvietimą, kuriame naudojama nauja technologija, skirta sumažinti anglies dvideginio išmetimą, medžiagų švaistymą ir energijos suvartojimą. Įspūdingas 50 000 valandų eksploataavimo laikas daugiau nei 5 kartus ilgesnis nei „Philips“ LED lauko šviestuvų ekvivalentų. Kaip tik tai, ko reikia tvaresnei planetai.

Paprastas sumontavimas

- Nereikia jokių laidų

Tvarūs šviesos sprendimai

- Itin efektyvi saulės energija

Dizainas jūsų sode

- Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Pažangus LED apšvietimas

- 5 metų garantija LED sistemai

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

8720169267176

Aukštos kokybės apšvietimas

- Ryškiai balta šviesa (3000 K)

Ypatybės

Nereikia jokių laidų

Ši šviesa yra visiškai maitinama saulės energija. Nereikia jokių laidų, todėl šiuos žibintus lengva pastatyti ir perkelti bet kurioje jūsų sodo ar kitoje lauko vietoje.

Itin efektyvi saulės energija

Su „Philips Ultra Efficient Solar“ sistema šie šviestuvai su visiškai įkrautu akumuliatoriumi apšviečia iki 40 valandų. Mėgaukitės ryškia šviesa visą naktį arba net esant blogoms ar debesuotoms oro sąlygoms.

Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Šis sieninis šviestuvas apšvies didžiąją jūsų kiemo dalį, o jį prijungti galėsite prie priekinių durų arba terasos sienų.

5 metų garantija LED sistemai



Be standartinės šiam šviestuvui siūlomos 2 metų garantijos, „Philips“ LED sistemai (LED moduliui ir tvarkyklei) taip pat suteikia 5 metų garantiją.

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Ryškiai balta šviesa (3000 K)

Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvus skleidžia šiltą, baltą šiltą šviesą esant 3000 K.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Taip
- Saulės energija: Taip
- Šiltai balta šviesa: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildomos funkcijos: Susieti, Jutiklis, Saulės energija, Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,74 kg
- Aukštis: 19,2 cm
- Ilgis: 24 cm
- Plotis: 17,5 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 50 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 250
- Šviesos spalva: 3000 K
- Elektros energija: 4 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: A
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 1.3 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: III klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169267176
- Grynas svoris: 0,74 kg
- Grynasis svoris: 1,13 kg
- Aukštis: 27 cm
- Ilgis: 20 cm
- Plotis: 20 cm



Išleidimo data: 2024-11-21
Versija: 0.244

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com