

PHILIPS

Apsauga
„Securit“ 8,7 W

Lauko šviestuvai

5000 K

Juoda

Jutiklis; Saulės; Atsparus
vandeniui



8720169269156



Ilgai veikiantis saulės energija maitinamas sodo šviestuvai visiems metų laikams

„Philips Nysil“ apsauginis šviestuvai yra patikimas saulės energija maitinamas šviestuvai, kuris veikia ilgesnį laiką, mažina energijos suvartojimą ir palaiko tvarumą.

Paprastas sumontavimas

- Nereikia jokių laidų

Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 15 000 valandų

Pažangus LED apšvietimas

- Aukštos kokybės LED šviestuvai

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės medžiagos

Ypatingos savybės

- Kad būtų patogiau, pridamas ir judesio jutiklis

Ypatybės

Nereikia jokių laidų

Ši šviesa yra visiškai maitinama saulės energija. Nereikia jokių laidų, todėl šiuos žibintus lengva pastatyti ir perkelti bet kurioje jūsų sodo ar kitoje lauko vietoje.

Ilgą naudojimo trukmę – iki 15 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED lemputė veikia iki 15 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgautis tobula sodo šviesa.

Aukštos kokybės LED šviestuvai

Šiose LED lemputėse naudojama unikali „Philips“ sukurta technologija. Jie įsijungia akimirksniu ir sukuria optimalų šviesos srautą, kuris jūsų sode išryškina ryškias spalvas.

Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lauko lempa pagaminta iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiantis – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas

Kad būtų patogiau, pridodamas ir judesio jutiklis



Komplekte yra judesio jutiklis, todėl jums grįžus namo įsijungs apšvietimas; jis įsijungs, kai į namus įžengs ir kas nors kitas.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Taip
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Taip
- Išsklaidyta šviesa: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Taip
- Aukščiausios kokybės medžiagos: Taip
- Saulės energija: Taip
- Šilta pritemdoma šviesa: Ne
- Šiltai balta šviesa: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Jutiklis, Saulės energija, Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,47 kg
- Aukštis: 16,8 cm
- Ilgis: 29,3 cm
- Plotis: 11,7 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Šviesos spalva: 5000
- Elektros energija: 4 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: netaikoma
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 8.7 W
- IP kodas: IP65
- Apsaugos klasė: III klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169269156
- Grynas svoris: 0,47 kg
- Grynasis svoris: 0,65 kg
- Aukštis: 18 cm
- Ilgis: 14 cm
- Plotis: 23 cm



Išleidimo data: 2024-11-21
Versija: 0.234

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com