

# PHILIPS

„Caper“ atraminis /  
kelio šviestuvai, 1,5 W

Lauko šviestuvai

2700 K

Juoda

Žemos įtampos; Atsparus  
vandeniui



8720169269217



## Sodo šviestuvai, kurį galite tiesiog įjungti, prijungti ir mėgautis

„Philips GardenLink“ žemos įtampos šeima siūlo daugybę lauko šviestuvų, kuriuos galite lengvai ir saugiai sumontuoti patys. Galite prijungti kelis šviestuvus prie vieno maitinimo šaltinio ir prijungti jį prie standartinio lizdo, tada lengvai pridėti papildomų šviestuvo arba pakeisti jų vietą, kada tik norite. Elektros laidų montavimas yra paprastas, o žema įtampa reiškia, kad nėra pavojaus pakenkti jums, jūsų vaikams ar jūsų augintiniams.

### Lengva naudoti

- Suderinamas su visais GardenLink šviestuvais ir priedais
- Lengva įdiegti naudojant Pasukimo ir Užrakinimo jungtys

### Saugu naudoti

- Ypatinga sauga dėl 24 V žemos įtampos

### Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 20 000 valandų

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Šilta, balta šviesa (2700 K)

# Ypatybės

## Suderinamas su visais GardenLink šviestuvais ir priedais

Kiekvienas „GardenLink“ šviestuvas turi tą patį Pasukimo ir Užrakinimo jungtis lengvam montavimui ir prijungimui. Keičiant lauko apšvietimo poreikius, galite pakeisti šviestuvų ir priedų padėtį, kad kiekvienas jūsų sodo kampelis būtų apšviestas.

## Lengva įdiegti naudojant Pasukimo ir Užrakinimo jungtys

Itin lengvas montavimas ir prijungimas prie gaminių Pasukimo ir Užrakinimo jungtys. Tiesiog įjunkite šviesas ir mėgaukitės!

## Ypatinga sauga dėl 24 V žemos įtampos

Žemos įtampos (24 V) šviestuvus saugu montuoti patiems, nerizikuojant patirti elektros smūgi – nereikia profesionalaus elektriko.

## Ilgą naudojimo trukmė – iki 20 000 valandų



Patikima aukštos kokybės šviesos diodų lemputė veikia iki 20 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad Jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgaukitės tobulu sodo apšvietimu.

## Šilta, balta šviesa (2700 K)



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvas skleidžia šiltą, atpalaiduojančią šviesą esant 2700 K.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Taip
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

## Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 55 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80

**Kita**

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Atraminiai/palei taką montuojami šviestuvai
- Papildomos funkcijos: Žema įtampa, Atsparūs vandeniui

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Grynas svoris: 0,22 kg
- Aukštis: 27 cm
- Ilgis: 7 cm
- Plotis: 6 cm

**Techninė priežiūra**

- Garantija: 2 metai

**Techniniai duomenys**

- Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 180
- Šviesos spalva: 2 700 K
- Elektros energija: 24 V DC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: E
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 1.5 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: III klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8720169269217
- Grynas svoris: 0,22 kg
- Grynasis svoris: 0,29 kg
- Aukštis: 29,2 cm
- Ilgis: 8 cm
- Plotis: 8 cm



Išleidimo data:  
2025-03-07  
Versija: 0.316

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)