

# PHILIPS

„Alula“ nešiojamasis  
šviestuvas 1,2W

Lauko šviestuvai

3000 K

Juoda

RGB spalvos; saulės energija;  
atsparus vandeniui



8720169296503



## Apšvieskite savo gyvenimą lauke

Šis „Philips Alula“ nešiojamasis saulės energija įkraunamas šviestuvas turi „trys-viename“ apšvietimo nustatymo režimus. Paprasčiausiai pabarbenę arba bakstelėję galite mėgautis dviem ryškumo lygiais arba RGB vakarėlio režimu.

### Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 15 000 valandų

### Pažangus LED apšvietimas

- Aukštos kokybės LED šviestuvas

### Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės medžiagos

### Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

# Ypatybės

## Ilga naudojimo trukmė – iki 15 000 valandų



Patikimas, aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvas, sukurtas naudoti iki 15 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgautis tobulu atmosferiniu apšvietimu savo namuose.

## Aukštos kokybės LED šviestuvas

Šiose LED lemputėse naudojama unikali „Philips“ sukurta technologija. Jie įsijungia akimirksniu ir sukuria optimalų šviesos srautą, kuris jūsų sode išryškina ryškias spalvas.

## Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lauko lempa pagaminta iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiantis – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas

## IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Taip
- Dekoratyvinis: Taip

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 120 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80

## Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Nešiojami šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: RGB spalvos, Saulės energija, Atsparūs vandeniui

#### Energijos sąnaudos

- Galingumas: 1,2 W

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,362 kg
- Aukštis: 15 cm
- Ilgis: 13 cm
- Plotis: 12 cm

#### Techninė priežiūra

- Garantija: 1 metai

#### Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 80/20
- Šviesos spalva: 3000
- Elektros energija: 5, DC 4
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: III klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminytis: 8720169296503
- Grynas svoris: 0,36 kg
- Grynasis svoris: 0,44 kg
- Aukštis: 12 cm
- Ilgis: 14 cm
- Plotis: 15 cm



Išleidimo data: 2024-11-21  
Versija: 0.139

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)