

# PHILIPS

Taškinis šviestuvas  
50W PAR16 GU10

Išmanusis šviesos diodas

Reguliuojama balta išmani  
lemputė

Iki 345 liumenų

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Valdykite programėle arba  
balsu



8720169296787



## Išmanusis apšvietimas kiekvienai dienai

Apšvieskite savo komfortą ir gerovę! Šios išmaniosios taškiniai šviestuvai yra standartinės GU10 formos, kurią žinote ir mėgstate, tačiau tikro stiklo lęšiai suteikia papildomos elegancijos. Ir jie siūlo jums kažką, kas nėra standartiška: reguliuojamą baltą šviesą visiems jūsų poreikiams ir nuotaikoms. Suplanuokite šaltą baltą šviesą, kai reikia atlikti darbus, arba jaukią šiltą baltą šviesą, kai norite atsipalaiduoti ir pailsėti – rinkitės, kas Jums leis gyventi geriausią ir patogiausią namų gyvenimą. Visa tai su valdymu balsu, WiZ nuotolinio valdymo pulteliu arba WiZ programa, nesvarbu, ar esate namuose, ar išvykę. „Philips Smart GU10“ taškiniai šviestuvai jungiami naudojant esamą „Wi-Fi“, nereikia jokios papildomos aparatinės įrangos, tinklo ar sąrankos.

### Paprasta nustatyti

- Tiesiog prijunkite ir naudokitės

### Išmanusis valdymas

- Valdykite iš bet kur naudodami išmanųjį telefoną

#### **Išmaniosios savybės**

- Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus
- Automatizuokite šviesas. Veikia visuose „WiZ Connected“ produktuose

#### **Apšvietimo režimai**

- Milijonai spalvų ir dinamiški apšvietimo režimai
- Šalta balta šviesa

#### **Lemputės formos indeksas**

- Vienodas šviesos paskirstymas

# Ypatybės

## Tiesiog prijunkite ir naudokitės




„WiZ“ veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“ maršrutizatoriumi, jokių papildomų sąsajų nereikia. Tiesiog prijunkite naująją šviesą, atsisiųskite „WiZ“ programėlę ir naudokitės!

## Valdykite būdami bet kur



Su išmaniuoju telefonu savo „WiZ“ lempas valdykite būdami bet kur. Jums nebereikės nerimauti, ar tikrai išeidami užgesinote šviesą. „WiZ“ programa veikia su „iOS“ ir su „Android“.

## Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus



Automatizuokite apšvietimą pagal savo dienos ar savaitės įpročius. Nustatykite šviesas įsijungti prieš jums grįžtant namo ir pasirūpinkite, kad jos būtų išjungtos, kai šviesti nereikia.

## Automatizuokite apšvietimą



Galite nustatyti, kad aptikus judesį šviesos įsijungtų / išjungtų arba pasikeistų apšvietimo režimas. Ši funkcija veikia visuose „WiZ Connected“ produktuose.

## Milijonai spalvų ir dinamiški apšvietimo režimai



Rinkitės iš milijono šviesų atspalvių ir sukurkite ypatingą atmosferą namuose. Mėgaukitės subtiliais skirtumais su įvairiais namų šviesos efektais

## Šalta balta šviesa



Pagyvinkite savo namus energijos suteikiančia šalta balta šviesa. Išmani šviesa, kuri tiesiog prisitaiko prie jūsų kasdienės veiklos.

## Vienodas šviesos paskirstymas



Užtikrinkite tolygų apšvietimą patalpoje su šia šviesa, kuri visame kambaryje tolygiai paskirsto švelnią, ryškią šviesą.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: PAR16
- Kištukinis lizdas: GU10
- Technologija: Išmanusis belaidis ryšys
- Stiklo tipas: Skaidrus
- Reguliuojamas šviesos srautas:  
Belaidis šviesos reguliavimas

## Lemputės matmenys

- Aukštis: 5,5 cm
- Svoris: 0,05 kg
- Plotis: 5 cm

## Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2700-6500 K
- Šviesos spalvos kategorija:  
Reguliuojama balta
- Nominalus šviesos srautas: 345 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

## Kita

- EyeComfort: Taip

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 40 mA
- Efektyvumas: 73 lm/W

## Pakuotės informacija

- EAN: 8720169296787
- EOC: 872016929678700
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 50W  
GU10 GLASS 927-65 TW 1PF/6

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.48
- Įtampa: AC 220-240 V
- Galingumas: 4,7 W
- Galios vatais atitinkmuo: 50 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

## Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 5,5 cm

## Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 345 lm
- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 550 cd
- Nominalioji galia: 4.7 W

## Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1877833
- Srauto matavimo nuoroda: Narrow Cone

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169296787
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,09 kg
- Aukštis: 16 cm
- Ilgis: 7 cm
- Plotis: 7 cm
- Medžiagos numeris (12NC):  
929003772221



Išleidimo data:  
2024-09-18  
Versija: 0.115

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)