

PHILIPS

„Cleft“ lubinis / sieninis
taškinis šviestuvas 3 vnt.

Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

be lempučių

Juoda

ClickFix



8720169300057



Aukštos kokybės apšvietimas, suprojektuotas bet kokiam šviesos efektui

Įsigykite ir šį praktišką „Philips“ taškinį šviestuvą savo namams. Rinkitės „Philips“ GU10 šviesos diodo lempuotę, kuri tiks prie jūsų taškinio šviestuvo stiliaus ir užtikrins aukštos kokybės ilgai veikiančią apšvietimą.

Lengva naudoti

- Reguliuojama taškinė galvutė
- Lemputė nepridedama

Paprastas sumontavimas

- Lengvas „ClickFix“ tvirtinimas

Paprasta išbandyti

- Galimybė šviestuvą tvirtinti ant sienos ar lubų, padės jį tobulai pritaikyti prie jūsų turimo interjero.

Medžiaga ir apdaila

- Aukštos kokybės medžiagos

Ypatybės

Reguliuojama taškinė galvutė



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

Lemputė nepridedama

Prie šio šviestuvo šviesos lemputė nepridedama, todėl galite pasirinkti šviesos srautą, kuris geriausiai tinka jūsų patalpai ir asmeniniam skoniui. „Philips“ šviesos diodų lemputės pasirinkimas užtikrins aukštos kokybės ir ilgai veikiančią šviesos šaltinį.

Lengvas „ClickFix“ tvirtinimas



Lengvai ir patys įrenkite prožektorių. „ClickFix“ dėka nereikia jokių papildomų rankų porų. Tiesiog pritvirtinkite laikiklį prie lubų, prijunkite laidus, tada spustelėkite ir pritvirtinkite lempą vienu ypu.

Pritaikomas tvirtinimas prie sienos ar lubų

Aukštos kokybės medžiagos

Patvari ir patraukli medžiaga patraukliai ir ilgalaikiai investicijai.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas, Stiklas

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Taip
- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Valgomasis, Garažas, Prieškambaris, Virtuvei, Svetainė
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: „ClickFix“

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 150 mA

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,919 kg
- Aukštis: 11 cm
- Ilgis: 24 cm
- Plotis: 20 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Ne
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pakaitinės lempučių maksimali galia vatais: 5 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė
- Šviesos šaltinių skaičius: 3

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169300057
- Grynas svoris: 0,92 kg
- Grynasis svoris: 1,05 kg
- Aukštis: 24 cm
- Ilgis: 12,5 cm
- Plotis: 24 cm



Išleidimo data: 2024-11-21
Versija: 0.215

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com