

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
100 W R7S R7S

LED


3000

1521 lm

15000



8720169301979



Ryškus šviesos diodų apšvietimas, puiki kokybė

Šios naujoviškos pailgos LED lemputės puikiai pakeičia halogenines R7S lemputes ir eikvoja mažiau energijos.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šalta, energijos suteikianti šviesa

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninė pailga lemputė

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Sutaupo iki 80 % energijos

Ypatybės

3500 K [LED lempos]



Šios lemputės spalvos temperatūra yra 3500 K, ji skleidžia šaltą, energijos suteikiančią šviesą, idealiai tinkančią kuriant patrauklią aplinką draugams priimti arba atsipūsti su knyga.

Pakeičia pailgas halogenines lemputes



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, standartinio modernaus apšvietimo LED pailga lemputė yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių pailgų lempučių pakaitalas.

Sutaupo iki 80 % energijos



Sutaupykite energijos, naudodami šviesos diodus, neaukodami apšvietimo kokybės. Iš karto sutaupykite 80 % energijos, pakeisdami esamas kaitrines arba halogenines lemputes.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: R7s
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne

Lemputės matmenys

- Aukštis: 7,8 cm
- Plotis: 2,8 cm

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 300 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 1521 lm

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 132 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169301979
- EOC: 872016930197900
- Gaminio pavadinimas: LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 11,5 W
- Galios vatais atitikmuo: 100 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 7,8 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1880096

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169301979
- Grynas svoris: 0,07 kg
- Grynasis svoris: 0,08 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-01-22
Versija: 0.182

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com