

PHILIPS

Lemputė 60 W A60
E27 x3

Išmanusis šviesos diodas

Reguliuojama balta išmani
lemputė

Iki 806 liumenų

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Valdykite programėle arba
balsu



8720169303010



Išmanusis apšvietimas kiekvienai dienai

Šios „Philips“ šviesos diodų elektros lemputės skleidžia gražią, itin šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją vos pradėjus jas naudoti. Dėl tyro ir elegantiško dizaino ši lemputė puikiai pakeis jūsų apšalusias tradicines lemputes.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: A60
- Kištukinis lizdas: E27
- Technologija: Išmanusis belaidis ryšys
- Stiklo tipas: Matinis
- Reguliuojamas šviesos srautas:
Belaidis šviesos reguliavimas

Lemputės matmenys

- Aukštis: 11,1 cm
- Svoris: 0,05 kg
- Plotis: 6 cm

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 25 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklą skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 25 000 val.

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700–6500 K
- Šviesos spalvos kategorija:
Reguliuojama balta
- Nominalus šviesos srautas: 806 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: Viso srauto šviesa akimirksniu

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 65 mA
- Efektyvumas: 100 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169303010
- EOC: 872016930301000
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 60W
A60 E27 827-65 TW 3CT/6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 8 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 11,1 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis:
25 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 806 lm
- Nominalioji galia: 8 W

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1877820
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169303010
- Grynas svoris: 0,15 kg
- Grynasis svoris: 0,27 kg
- Aukštis: 15,5 cm
- Ilgis: 8,5 cm
- Plotis: 18 cm



Išleidimo data: 2024-12-24
Versija: 0.104

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com