

# PHILIPS

Rutulio formos 75W  
G95 E27

Išmanusis šviesos diodas

Reguliuojama balta išmani  
lemputė

Iki 1055 liumenų

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Valdykite programėle arba  
balsu



8720169303058



## Išmanusis apšvietimas kiekvienai dienai

Šios „Philips“ šviesos diodų elektros lemputės skleidžia gražią, itin šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją vos pradėjus jas naudoti. Dėl tyro ir elegantiško dizaino ši lemputė puikiai pakeis jūsų apšalusias tradicines lemputes.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: G95
- Kištukinis lizdas: E27
- Technologija: Išmanusis belaidis ryšys
- Stiklo tipas: Matinis
- Reguliuojamas šviesos srautas:  
Belaidis šviesos reguliavimas

## Lemputės matmenys

- Aukštis: 13,9 cm
- Svoris: 0,09 kg
- Plotis: 9,5 cm

## Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 25 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 25 000 val.

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700–6500 K
- Šviesos spalvos kategorija:  
Reguliuojama balta
- Nominalus šviesos srautas: 1055 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: Viso srauto šviesa akimirksniu

## Kita

- EyeComfort: Taip

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 75 mA
- Efektyvumas: 95 lm/W

## Pakuotės informacija

- EAN: 8720169303058
- EOC: 872016930305800
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 75W  
G95 E27 827-65 TW 1PF/6

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 11 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

## Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 13,9 cm

## Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis:  
25 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 1055 lm
- Nominalioji galia: 11 W

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1877821
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys:  
8720169303058
- Grynasis svoris: 0,1 kg
- Grynasis svoris: 0,21 kg
- Aukštis: 18,5 cm
- Ilgis: 10,5 cm
- Plotis: 10,5 cm



Išleidimo data: 2025-02-13  
Versija: 0.109

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)