

# PHILIPS

Matinė lempuė  
40W P45 E27

Itin efektyvus

2700 K

485 lm

50 000 val



8720169310872



## Itin efektyvi lempuė, mūsų kol kas labiausiai energiją taupanti šviesos diodų lempuė

Šios „Philips“ šviesos diodų elektros lempuės skleidžia gražią, itin šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgąamžės ir taupo energiją vos pradėjus jas naudoti. Dėl tyro ir elegantiško dizaino ši lempuė puikiai pakeis jūsų apšalusias tradicines lemputes.

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

### Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilga lempuės naudojimo trukmė – iki 50 metų
- Mėgaukitės šviesos diodų energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 60 % energijos, lyginant su standartinėmis Philips šviesos diodų lempuėmis.

# Ypatybės

## Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios

sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

## Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 50 000 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lemputių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 50 metų.

## Sutaupo daugiau nei 60 % energijos, lyginant su standartiniais šviesos diodais



# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė sietyno lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne

## Lemputės matmenys

- Aukštis: 8 cm
- Plotis: 4,5 cm

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 50 000 val.

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 300 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 485 lm

## Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

## Kitos savybės

- Efektyvumas: 210 lm/W

#### Pakuotės informacija

- EAN: 8720169310872
- EOC: 872016931087200
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 40W P45 E27 2700K FR UE SRT4

#### Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.4
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 2,3 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 8 cm

#### Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1881209

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169310872
- Grynas svoris: 0,02 kg
- Grynasis svoris: 0,03 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-01-22  
Versija: 0.265

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)