

# PHILIPS

Šviesos juosta/Šviesos  
juosta 30m RGB

Šviečiančios juostos

RGB

Balta

Pritemdoma; RGB

8720169322554



## Aukščiausios kokybės šviesa ir stilius

Pritaikykite patalpos apšvietimą savo veiklai.

### Foninio apšvietimo efektas

- Atmosferinio apšvietimo režimas

# Ypatybės

## Atmosferinio apšvietimo režimas

Sukurkite jaukią, intymią atmosferą naudodami atmosferinio apšvietimo režimą.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Taip
- Integruota LED: Taip
- Įjungimo / išjungimo jungiklis laide: Taip
- Pridėtas maitinimo adapteris: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Taip

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): -
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

## Šviesos juosta/Šviesos juosta

- Galima pailginti: Ne

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Prieškambaris
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Šviečiančios juostos
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, RGB spalvos

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 130 mA

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.7

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,43 kg
- Aukštis: 0,21 cm
- Ilgis: 3 000 cm
- Plotis: 1 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: -
- Šviesos spalva: RGB
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Belaidis pritemdymas - Nenaudokite su apšvietimo reguliatoriumi
- LED: Taip
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8720169322554
- Grynasis svoris: 0,63 kg
- Grynasis svoris: 0,83 kg
- Aukštis: 18,7 cm
- Ilgis: 8,2 cm
- Plotis: 18,9 cm



Išleidimo data: 2025-02-19  
Versija: 0.145

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)