

# PHILIPS

Lemputė, 75 W A60  
E27, 6 vnt.

LED

2700 K

1055 lm

15 000 val.



8720169324671



## Išbandykite šiltai baltą šviesos diodų šviesą

Šios „Philips“ šviesos diodų elektros lemputės skleidžia gražią, itin šiltai baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją vos pradėjus jas naudoti. Dėl tyro ir elegantiško dizaino ši lemputė puikiai pakeis jūsų apšalusias tradicines lemputes.

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

### Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

### Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės lemputės – naudojamos iki 15 metų

# Ypatybės

## Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar

galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

## Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes

Ši patrauklaus dizaino ir įprastos formos energiją taupanti LED lemputė yra puikus ekologiškas tradicinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

## Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne

## Lemputės matmenys

- Aukštis: 10,9 cm
- Plotis: 6 cm

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 150 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 1055 lm

## Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

## Kitos savybės

- Efektyvumas: 111 lm/W

## Pakuotės informacija

- EAN: 8720169324671
- EOC: 872016932467100
- Gaminio pavadinimas: LED 75W A60 E27 WW FR ND 6CT/4

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.6
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 9,5 W
- Galios vatais atitiktumu: 75 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E

## Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,9 cm

#### Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1930252

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169324671
- Grynas svoris: 0,16 kg
- Grynasis svoris: 0,23 kg
- Aukštis: 11,4 cm
- Ilgis: 12,6 cm
- Plotis: 18,8 cm



Išleidimo data: 2025-01-01  
Versija: 0.176

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)