

PHILIPS

Skaidri lempuė 15W
T20 E14

LED

2700 K

135 lm

15 000 val.



8720169336650



Namams skirti šiuolaikiniai šviesos diodai

Naujausias šviesos diodų lempuė suteikia bendrą apšvietimo sprendimą kasdinei veiklai vidaus patalpoje. Nedelsiant sumažinsite išlaidas energijai ir rečiau keisite lemputes, nesumažindami apšvietimo kokybės.

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip kaitinamosios žvakės formos lempuės

Ypatybės

Panašios formos ir dydžio kaip kaitinamosios žvakės formos lemputės

Šiuolaikiškam apšvietimui pritaikyta, energiją taupanti standartinė LED

žvakės formos lemputė, pasižyminti gražios formos dizainu ir įprastais matmenimis. Puikus, ilgalaikis tradicinių

kaitinamųjų žvakės formos lempučių pakaitalas.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: T20
- Kištukinis lizdas: E14
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne

Lemputės matmenys

- Aukštis: 5,6 cm
- Plotis: 2 cm

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 300 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 135 lm

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 90 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169336650
- EOC: 872016933665000
- Gaminio pavadinimas: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.4
- Įtampa: AC 220-240 V
- Galingumas: 1,5 W
- Galios vatais atitinkmuo: 15 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 5,6 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1945452

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8720169336650
- Grynas svoris: 0,01 kg
- Grynasis svoris: 0,02 kg
- Aukštis: 12,8 cm
- Ilgis: 2,6 cm
- Plotis: 6,4 cm



Išleidimo data: 2025-01-22
Versija: 0.243

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com