

# PHILIPS

Pasture 60 W sienas  
lampa E27 bez spuldzes

myGarden

Bez spuldzes

Melna

Ūdensizturība



16270/30/PN



## Radiet lieliskus atpūtas brīžus ārpus telpām

Ienesiet savā pagalmā retro stilu ar šo melno Philips myGarden sienas laternu. Retro dizains ļaus izbaudīt atpūtu ārpus telpām ar stilu. Augstvērtīgie materiāli ar melno apdari lieliski saskanēs ar jūsu personīgo stilu.

### **Paredzēts lietošanai ārpus telpām**

- Augstas kvalitātes materiāli

### **Īpašās iezīmes**

- Izmantošanai ārā

### **Izbaudiet dzīvi ārpus telpām**

- Radiet stilīgu un mājīgu atmosfēru

# Izceltie produkti

## Augstas kvalitātes materiāli

Šī Philips āra lampa ir izgatavota no ilgizturīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcspējam. Šādi mēs spējam piedāvāt uzticamu un ilgizturīgu apgaismes izstrādājumu, kas ir noturīgs pret koroziju un krāsas maiņu jebkuros laikaapstākļos.

## Radiet stilīgu atmosfēru

Šī āra sienas lampa ir izstrādāta, vadoties pēc mūsdienīgām tendencēm un dzīvesstiliem, lai neuzkrītoši iedētos jūsu pagalmā un radītu lielisku atmosfēru.

## Izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpuselpu videi, un tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ugunsizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šim gaismeklim ir IP44: tas ir aizsargāts pret ūdeni uzšļakstīšanos. Tas ir izplatīts gaismeklis, lieliski piemērots vispārīgam lietojumam pagalmā.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Alumīnijs

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Darbojas ar reostatu: Jā
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā

## Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

## Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Klasika
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

#### Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,550 kg
- Augstums: 30,3 cm
- Garums: 30 cm
- Platums: 35,5 cm

#### Serviss

- Garantija: 2 gadi

#### Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: 50 Hz
- LED: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: -
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 60 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 1

#### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696156773
- Neto svars: 1,55 kg
- Bruto svars: 2,33 kg
- Augstums: 32,3 cm
- Garums: 30,8 cm
- Platums: 36,6 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915005308801



Izlaides datums:  
2024-09-17  
Versija: 0.512

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)