

PHILIPS

Stratosphere 9 W
gaismas stabs

myGarden

2700 k

Antracīta

Ūdensizturība



16489/93/P0



Izbaudiet brīnišķīgu dārza apgaismojumu

Philips Stratosphere LED āra gaismas stabs antracīta pelēkā krāsā ir veidots no izturīga spiedlējuma alumīnija. Tas izstaro divvirzienu gaismu, lai bagātīgi izgaismotu taciņas un plašas āra zonas ar izkļiedētu un silti baltu gaismu.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Enerģijas taupīšana
- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Moderns dizains jūsu dārzā

- Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

Uzlabots apgaismojums lietošanai ārpus telpām

- Saderīgs ar sienā iebūvējamiem gaismmaiņiem
- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim

Īpašās iezīmes

- Vienkārša uzstādīšana
- Izmantošanai ārā
- Ilgs kalpošanas laiks līdz 30 gadiem

Izceltie produkti

Enerģijas taupīšana



Šis Philips gaismeklis ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.


Augstas kvalitātes LED apgaismojums

LED spuldze, kas iekļauta šīs Philips lampas komplektā, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz, un jūsu mājās sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas.

Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpusstelpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzus katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un augstvērtīgas sintētikas.

Saderīgs ar sienā iebūvējamiem gaismaiņiem



Pielāgojiet šī Philips gaismekļa gaismas spilgtumu, izmantojot sienā iebūvējamu gaismaiņi (nav iekļauts komplektā). Tādējādi varat radīt istabā vēlamo noskaņojumu, izcelt noteiktus interjera priekšmetus un vēl daudz ko citu.

5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

Vienkārša uzstādīšana



Gaismekļu uzstādīšana dažreiz var būt visai sarežģīta, taču ar Philips āra lampām varat būt drošs, ka ir pievērsta liela uzmanība šī procesa vienkāršošanai. Šis raksts tiek nodrošināts kopā ar sešstaru zvaigznes tipa atslēgu, ko izmantot uzstādīšanas laikā.

Izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpusstelpu videi, un tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šim gaismeklim ir IP44: tas ir aizsargāts pret ūdens uzšļakstīšanos. Tas ir izplatīts gaismeklis, lieliski piemērots vispārīgam lietojumam pagalmā.

Ilgas kalpošanas laiks (30 gadi)



Uzticams gaismas avots. Šajā Philips LED lampā iebūvētās LED spuldzes darbojas līdz 30 000 stundas (līdzvērtīgi 30 gadiem vidēji lietojot 3 stundas dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir tik patīkami apzināties, ka nevajag uztraukties par apkopi vai spuldžu maiņu, izbaudot perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Antracīta
- Materiāls: Alumīnijs

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Gaismas stabs
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,294 kg
- Augstums: 77 cm
- Garums: 6,0 cm
- Platums: 7,6 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 30 000 stundas
- Gaismas avots ekvivalents standarta spuldzei ar jaudu: 40 W
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1000 lm
- Spuldzes tehnoloģija: LED
- Gaismas krāsa: silti balta
- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- LED: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: F
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 4.5 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avotu skaits: 2

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696158937
- Neto svars: 1,29 kg
- Bruto svars: 1,44 kg
- Augstums: 80,1 cm
- Garums: 7,6 cm
- Platums: 8,6 cm



Izlaides datums:
2025-03-18
Versija: 0.348

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com