

PHILIPS

Alpenglow 60 W gaismeklis
uz kājiņas/ceļa gaismeklis
E27 bez spuldzes

myGarden


Bez spuldzes

Melna

Ūdensizturība



16496/30/PN



Izbaudiet brīnišķīgu dārza apgaismojumu

Radiet apburošu izgaismotu taciņu ar šo melno Philips Alpenglow gaismekli uz kājiņas. Tas ir izgatavots no augstvērtīga alumīnija un ir piemērots izmantošanai ārā. Jums atliek tikai priecāties par dārza patīkamo atmosfēru.

Moderns dizains jūsu dārzā

- Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

Īpašās iezīmes

- Vienkārša uzstādīšana
- Izmantošanai ārā

Izbaudiet dzīvi ārpus telpām

- Radiet stilīgu un mājīgu atmosfēru

Izceltie produkti

Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpustelņu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzu katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un augstvērtīgas sintētikas.

Vienkārša uzstādīšana



Gaismekļu uzstādīšana dažreiz var būt visai sarežģīta, taču ar Philips āra lampām varat būt drošs, ka ir pievērsta liela uzmanība šī procesa vienkāršošanai. Šis raksts tiek nodrošināts kopā ar sešstaru zvaigznes tipa atslēgu, ko izmantot uzstādīšanas laikā.

Izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelņu videi, un tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šim gaismeklim ir IP44: tas ir aizsargāts pret ūdens uzšļakstīšanos. Tas ir izplatīts gaismeklis, lieliski piemērots vispārīgam lietojumam pagalmā.

Radiet stilīgu atmosfēru

Šī āra sienas lampa ir izstrādāta, vadoties pēc mūsdienīgām tendencēm un dzīvesstiliem, lai neuzkrītoši iedēvētos jūsu pagalmā un radītu lielisku atmosfēru.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Alumīnijs

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Klasika
- Tips: Gaismekļi uz kājiņas/ceļa gaismekļi
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,869 kg
- Augstums: 30,2 cm
- Garums: 17,4 cm
- Platums: 17,4 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- LED: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: –
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 60 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696158166
- Neto svars: 0,87 kg
- Bruto svars: 1,05 kg
- Augstums: 31,6 cm
- Garums: 18,6 cm
- Platums: 18,6 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915005382201



Izlaides datums:
2024-09-16
Versija: 0.458

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com