

PHILIPS

Rock gaismas stabs
ar kontaktligzdu

myGarden

Tapas zemējums, iestrādājot to
iezī

Nerūsošs tērauds

Ūdensizturība



17108/47/46



Padariet dzīvi ārpus telpām gaišāku

Šo āra barošanas kontaktligzdu ir ļoti vienkārši ierīkot. Tā nodrošina enerģijas avotu visam dārzam, lai varat izbaudīt savu pagalmu bez ierobežojumiem.

Paredzēts jūsu dārzam

- IP44 – piemērots izmantošanai ārā
- Droša un vienkārša uzstādīšana
- Papildu barošanas avots jūsu dārzā

Izceltie produkti

IP44 – piemērots izmantošanai ārā



Ši Philips ārpuselpu kontaktligzda ir īpaši izstrādāta lietošanai mitrā ārpuselpu vidē. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šai


ārpuselpu kontaktligzda ir piešķirta pakāpe IP44: tā ir pasargāta no ūdens šļakstiem un ir lieliski piemērota vispārīgai lietošanai ārpus telpām.

Droša un vienkārša uzstādīšana



Šis Philips ārpuselpu kontaktligzdas punkts paredzēts vienkāršai uzstādīšanai. Ir sniegti skaidri saprotami norādījumi par izstrādājuma uzstādīšanas vietu un atbilstoša informācija par ūdensizturības IP pakāpēm.

Papildu barošanas avots



Izmantojot šo atsevišķo barošanas kontaktligzdas pamatni, jūs varat viegli nodrošināt papildu barošanu dārzā.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: nerūsējošais tērauds
- Materiāls: Nerūsējošs tērauds
- Korpusa krāsa: nerūsējošais tērauds

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Piederumi
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,937 kg
- Augstums: 23 cm
- Garums: 7,0 cm
- Platums: 7,0 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- LED: Nē
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase
- Iekļūšanas aizsardzības kods: IP44 | Aizsargāts vads, drošs pret šļakatām
- IEC aizsardzības klase: I drošības klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718291455400
- Neto svars: 0,94 kg
- Bruto svars: 1,05 kg
- Augstums: 24,5 cm
- Garums: 7,9 cm
- Platums: 9,7 cm



Izlaides datums:
2025-03-18
Versija: 0.372

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com