

PHILIPS


Trowel 5 W sienas lampa
GU10 bez spuldzes

myGarden

Bez spuldzes

Alumīnijs

Ūdensizturība



17339/48/PN



Izbaudiet brīnišķīgu dārza apgaismojumu

Philips Trowel sienas laterna no lieta alumīnija piešķir jūsu sienai stilu un spēcīgu izskatu. Tā izkliedē gaismu uz augšu un uz leju, efektīgi izgaismojot visu sienu. Jums atliek tikai priecāties par dārza patīkamo atmosfēru.

Moderns dizains jūsu dārzā

- Augstas kvalitātes sintētika

Īpašās iezīmes

- Vienkārša uzstādīšana
- Izmantošanai ārā

Izbaudiet dzīvi ārpus telpām

- Radiet stilīgu un mājīgu atmosfēru



Izceltie produkti

Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpustelņu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzu katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes sintētikas.

Vienkārša uzstādīšana



Gaismekļu uzstādīšana dažreiz var būt visai sarežģīta, taču ar Philips āra lampām varat būt drošs, ka ir pievērsta liela uzmanība šī procesa vienkāršošanai. Šis raksts tiek nodrošināts kopā ar sešstaru zvaigznes tipa atslēgu, ko izmantot uzstādīšanas laikā.

Izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelņu videi, un tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šim gaismeklim ir IP44: tas ir aizsargāts pret ūdens uzšakstīšanos. Tas ir izplatīts gaismeklis, lieliski piemērots vispārīgam lietojumam pagalmā.

Radiet stilīgu atmosfēru

Šī āra sienas lampa ir izstrādāta, vadoties pēc mūsdienīgām tendencēm un dzīvesstiliem, lai neuzkrītoši iedēvētos jūsu pagalmā un radītu lielisku atmosfēru.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Alumīnijs
- Materiāls: Plastmasa

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,299 kg
- Augstums: 20 cm
- Garums: 9,8 cm
- Platums: 8,0 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- LED: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: –
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 5 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase

- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 2

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696157305
- Neto svars: 0,3 kg
- Bruto svars: 0,37 kg
- Augstums: 21,6 cm
- Garums: 8,6 cm
- Platums: 10,6 cm



Izlaides datums:
2025-03-18
Versija: 0.409

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com