

# PHILIPS

Crust 3,2 W zemes virziena  
gaismekļi/gaismekļi  
iestiprināšanai zemē

myGarden

2700 k

Nerūsošs tērauds

Ūdensizturība



17356/47/PO



## Izgaismojiet savu dārzu naktī

Kompaktais Philips myGarden LED iebūvētais virziena gaismeklis Crust no nerūsējošā tērauda iezīmē taciņas un piebraucamos ceļus, nemainot jūsu dārza izskatu. Augstākās kvalitātes materiāli un Philips LED nozīmē, ka pēc uzstādīšanas gaismekļiem vajadzīga minimāla apkope.

### **Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi**

- Enerģijas taupīšana
- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

### **Moderns dizains jūsu dārzā**

- Augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds un augstvērtīga sintētika

### **Uzlabots apgaismojums lietošanai ārpus telpām**

- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim

### **Īpašās iezīmes**

- Vienkārša uzstādīšana
- IP67 – piemērots izmantošanai ārā
- Ilgs kalpošanas laiks

# Izceltie produkti

## Enerģijas taupīšana



Šis Philips gaismeklis ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

### Augstas kvalitātes LED apgaismojums

LED spuldze, kas iekļauta šīs Philips lampas komplektā, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz, un jūsu mājās sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas.

### Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpuselpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzus katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda un augstvērtīgas sintētikas.

### 5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

## Vienkārša uzstādīšana



Gaismekļu uzstādīšana dažreiz var būt visai sarežģīta, taču ar Philips āra lampām varat būt drošs, ka ir pievērsta liela uzmanība šī procesa vienkāršošanai. Šis raksts tiek nodrošināts kopā ar sešstaru zvaigznes tipa atslēgu, ko izmantot uzstādīšanas laikā.

### IP67 – piemērots izmantošanai ārā



Šis Philips ārpuselpu gaismeklis ir īpaši izstrādāts mitrai ārpuselpu videi, un tam ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs - uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šim gaismeklim ir IP67: tas ir aizsargāts pret īslaicīgu iegremdēšanu un ir ideāli piemērots taku vai piebraucamo ceļu apgaismošanai. Varat tam pat uzbraukt virsū.

## Ilgs kalpošanas laiks



Philips LED gaismas darbojas vidēji līdz 20 000 stundām (kas atbilst vidēji 20 gadiem, pamatojoties uz vidējo izmantošanu 3 stundu dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas ciklu).

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: nerūsējošais tērauds
- Materiāls: Nerūsējošs tērauds

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā

## Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

## Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Zemes virziena gaismekļi/gaismekļi iestiprināšanai zemē
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,334 kg
- Izgriezuma garums: 10,5 cm
- Izgriezuma platums: 10,5 cm
- Garums: 11,5 cm
- Nišas iegrime: 11,5 cm
- Platums: 11,5 cm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 270 lm
- Elektrotīkla strāva: 50 Hz
- LED: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: F
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 3 W
- IP kods: IP67
- Aizsardzības klase: II klase
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avotu skaits: 1

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696159019
- Neto svars: 0,33 kg
- Bruto svars: 0,43 kg
- Augstums: 12,6 cm
- Garums: 12,1 cm
- Platums: 12,1 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915005395601



Izlaides datums:  
2024-09-17  
Versija: 0.349

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)