

# PHILIPS

Skua 42 W sienas lampa  
E27 bez spuldzes

myGarden

Bez spuldzes

Melna

Ūdensizturība



17382/30/PN



## Izbaudiet brīnišķīgu dārza apgaismojumu

Ienesiet savā pagalmā veclaicīgu stilu ar šo Philips Skua sienas laternu. Retro noformējums ļaus izbaudīt atpūtu ārpus telpām ar stilu. Augstvērtīgais alumīnijs ar melno apdari lieliski iederēsies jūsu personiskajā stilā.

### Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

### Īpašās iezīmes

- Izmantošanai ārā

### Izbaudiet dzīvi ārpus telpām

- Radiet stilīgu un mājīgu atmosfēru

# Izceltie produkti

## Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpustelņu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzus katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un augstvērtīgas sintētikas.

## Radiet stilīgu atmosfēru

Šī āra sienas lampa ir izstrādāta, vadoties pēc mūsdienīgām tendencēm un dzīvesstiliem, lai neuzkrītoši iedētos jūsu pagalmā un radītu lielisku atmosfēru.

## Izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelņu videi, un tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ugunsizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šim gaismeklī ir IP44: tas ir aizsargāts pret ūdeni uzšļakstīšanos. Tas ir izplatīts gaismeklis, lieliski piemērots vispārīgam lietojumam pagalmā.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Alumīnijs

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā

## Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

## Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Klasika
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

#### Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,935 kg
- Augstums: 21,8 cm
- Garums: 34,4 cm
- Platums: 30 cm

#### Serviss

- Garantija: 2 gadi

#### Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- LED: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: –
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 42 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 1

#### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696165843
- Neto svars: 0,94 kg
- Bruto svars: 1,46 kg
- Augstums: 24,4 cm
- Garums: 33,1 cm
- Platums: 36,1 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915005553401



Izlaides datums:  
2024-09-17  
Versija: 0.459

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)