

PHILIPS

Utrehtas 20 W gaismeklis
uz kājiņas/ceļa gaismeklis
E27 P45 bez spuldzes

Bez spuldzes

Nerūsošs tērauds

Ūdensizturība

17468/47/PN



Izbaudiet skaistu dārza apgaismojumu

Āra gaismeklim uz kājiņas Philips Utrecht ir elegants dizains, un tas ir izgatavots no nerūsējošā tērauda. Tas radīs klievētu mirdzumu jūsu dārzā un ar savu augstas kvalitātes gaismu atdzīvinās sabiedriskās zonas.

Moderns dizains jūsu dārzā

- Augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds

Saskaņots āra apgaismojuma stils

- Paredzēts lietošanai ārpus telpām — ūdensizturības klase IP44

Īpašās iezīmes

- Vienkārša uzstādīšana jebkadam pielietojumam

Dekorējiet savu dārzu ar gaismu

- Dekoratīvs āra apgaismojums
- Izvēlieties ārpus telpu gaismekļus uz kājiņas

Izceltie produkti

Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpus telpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzu katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda.

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

Šī Philips ārpus telpu lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpus telpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šai ārpus telpu lampai ir piešķirta pakāpe IP44: tā ir pasargāta no ūdens šļakstiem un ir lieliski piemērota vispārīgai lietošanai ārpus telpām.

Vienkārša uzstādīšana

Dekoratīvs āra apgaismojums

Āra apgaismojums var uzlabot jūsu dārza vai pagalma izskatu, izgaismojot pievilcīgus objektus un takas vai radot piemērotu noskaņu neaizmirstamiem vakariem ar draugiem un ģimeni. Tāpēc Philips radīja myGarden — pievilcīgu dekoratīvu āra apgaismojuma gaismekļu klāstu ar auru un funkcionalitāti, lai jūs varētu iekārtot pagalmu atbilstoši savai stila izjūtai.

Izvēlieties gaismekļus uz kājiņas

Padariet savu pagalmu iespaidīgāku ar šo gaismekļus uz kājiņas, kas ir perfekts dārza vai terases izgaismošanai vai piebraucamo ceļu un taku norādīšanai.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: nerūsējošais tērauds
- Materiāls: Nerūsējošs tērauds

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Gaismekļi uz kājiņas/ceļa gaismekļi
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,420 kg
- Augstums: 44 cm
- Garums: 12 cm
- Platums: 12 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: Diapazons 220 V–240 V, 50–60 Hz
- LED: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: –
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 20 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā

- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696176696
- Neto svars: 0,42 kg
- Bruto svars: 0,6 kg
- Augstums: 46 cm
- Garums: 13 cm
- Platums: 13 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915006002201



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.297

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com