

PHILIPS

Oslo 60 W sienas lampa
E27 bez spuldzes

Bez spuldzes

Nerūsošs tērauds

Ūdensizturība

17470/47/PN



Apgaismojiet ieeju

Nerūsējoša tērauda antracīta krāsas lampa Philips Oslo jūsu sienai piešķirs modernu izskatu. Šis stilīgais gaismeklis izstaros augstas kvalitātes un siltu gaismu tieši ieejas virzienā.

Moderns dizains jūsu dārzā

- Izvēlieties mūsdienīgu stilu
- Izvēlieties ārsieni lampām
- Augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds

Saskaņots āra apgaismojuma stils

- Paredzēts lietošanai ārpus telpām — ūdensizturības klase IP44

Īpašās iezīmes

- Vienkārša uzstādīšana jebkādam pielietojumam

Dekorējiet savu dārzu ar gaismu

- Dekoratīvs āra apgaismojums

Izceltie produkti

Izvēlieties mūsdienīgu stilu

Izstrādāts Eiropā. Šim gaismeklim ir unikāls dizains, lai jūs varētu piešķirt pagalmam mūsdienīgu izskatu.

Izvēlieties ārsieni lampām

Padariet savu pagalmu iespaidīgāku ar šo sienas lampu, kas ideāli piemērots uzstādišanai tuvu pie priekšdurvīm vai uz terases sienām.

Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpustelpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzu katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda.

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

Šī Philips ārpustelpu lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizsturību. IP pakāpi raksturo divi skaitli: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šai ārpustelpu lampai ir piešķirta pakāpe IP44: tā ir pasargāta no ūdens šķakstiem un ir lieliski piemēota vispārīgai lietošanai ārpus telpām.

Vienkārša uzstādīšana

Dekoratīvs āra apgaismojums

Āra apgaismojums var uzlabot jūsu dārza vai pagalma izskatu, izgaismojot pievilcīgus objektus un takas vai radot piemērotu noskaņu neaizmirstamiem vakariem ar draugiem un gimeni. Tāpēc Philips radīja myGarden — pievilcīgu dekoratīvu āra apgaismojuma gaismekļu klāstu ar auru un funkcionalitāti, lai jūs varētu iekārtot pagalmu atbilstoši savai stila izjūtai.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: nerūsējošais tērauds
- Materiāls: Sintētisks audums, Nerūsējošs tērauds

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā ieklauta papildu funkcija/piederums

- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizsturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,425 kg
- Augstums: 26 cm
- Garums: 23,5 cm
- Platums: 9,5 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: Diapazons 220 V – 240 V, 50–60 Hz
- LED: Nē
- Ieklautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav ieklauta
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā ieklauta vatu spuldze: –
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 60 W
- IP kods: IP44, aizsardzība pret priekšmetiem, kas lielāki par 1 mm, aizsardzība pret izšķakstītu ūdeni
- Aizsardzības klase: II — dubulta izolācija
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 1



Izlaides datums:
2024-09-23
Versija: 0.351

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktais, palaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētās preču zīmes.

www.lighting.philips.com