

PHILIPS

Calgary 60 W sienas
lampa E27 bez spuldzes

myGarden

Bez spuldzes

Antracīta

Ūdensizturība

17479/93/PN



Apgaismojiet ieeju

Cilindra formas antracīta krāsas sienas lampa Philips Calgary jūsu sienai piešķirs modernu izskatu. Tā ne tikai izgaismos ieeju, bet arī izstaros izkliedētu un siltu gaismu.

Moderns dizains jūsu dārzā

- Izvēlieties mūsdienīgu stilu
- Izvēlieties ārsienu lampām

Saskaņots āra apgaismojuma stils

- Paredzēts lietošanai ārpus telpām — ūdensizturības klase IP44

Īpašās iezīmes

- Vienkārša uzstādīšana jebkādam pielietojumam

Dekorējiet savu dārzu ar gaismu

- Dekoratīvs āra apgaismojums

Izceltie produkti

Izvēlieties mūsdienīgu stilu

Izstrādāts Eiropā. Šim gaismeklim ir unikāls dizains, lai jūs varētu piešķirt pagalmam mūsdienīgu izskatu.

Izvēlieties ārsienu lampām

Padariet savu pagalmu iespaidīgāku ar šo sienas lampu, kas ideāli piemērots uzstādīšanai tuvu pie priekšdurvīm vai uz terases sienām.

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

Šī Philips ārpus telpu lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpus telpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šai ārpus telpu lampai ir piešķirta pakāpe IP44: tā ir pasargāta no ūdens šļakstiem un ir lieliski piemērota vispārīgai lietošanai ārpus telpām.

Vienkārša uzstādīšana

Dekoratīvs āra apgaismojums

Āra apgaismojums var uzlabot jūsu dārza vai pagalma izskatu, izgaismojot pievilcīgus objektus un takas vai radot piemērotu noskaņu neaizmirstamiem vakariem ar draugiem un ģimeni. Tāpēc Philips radīja myGarden – pievilcīgu dekoratīvu āra apgaismojuma gaismekļu klāstu ar auru un funkcionalitāti, lai jūs varētu iekārtot pagalmu atbilstoši savai stila izjūtai.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Antracīta
- Materiāls: Stikls, Nerūsējošs tērauds

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,875 kg
- Augstums: 15,5 cm
- Garums: 14 cm
- Platums: 10 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: Diapazons 220 V–240 V, 50–60 Hz
- LED: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: -
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 60 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696176825
- Neto svars: 0,79 kg
- Bruto svars: 0,85 kg
- Augstums: 16,5 cm
- Garums: 11 cm
- Platums: 14,5 cm



Izlaides datums:
2025-03-18
Versija: 0.295

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com