

PHILIPS

Sienas lampa

Lineārs

SHELLLINE 3000 K

Balts

LED



31237/31/P1



Gaiša un mierīga

Philips myLiving Decolinea Shellline garenā sienas lampa tās vienkāršajā dizainā apvieno veikspēju un lielisku izskatu. LED tehnoloģija ar ilgu kalpošanas laiku un līdz pat 15 000 darbmūža stundas padara to par ideālu aizstājēju tradicionālajām T5 garenajām lampām.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Enerģijas taupīšana
- Augstas kvalitātes LED apgaismojums
- Ilgs kalpošanas laiks līdz 15 gadiem
- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim

Izceltie produkti

Enerģijas taupīšana



Šī Philips energoefektīvā lampa ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

Augstas kvalitātes LED apgaismojums



LED spuldze, kas iekļauta šīs Philips lampas komplektā, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz, un jūsu mājās sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas.

Ilgs kalpošanas laiks



Uzticams gaismas avots. Šajā Philips LED lampā iebūvētās LED spuldzes darbojas līdz 15 000 stundas (līdzvērtīgi 15 gadiem vidēji lietojot 3 stundas dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir tik patīkami apzināties, ka nevajag uztraukties par apkopi vai spuldžu maiņu, izbaudot perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Sintētisks audums

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Izklīdēts gaismas efekts: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā

Dažādi

- Radīts tieši: Funkcionāls, Virtuve
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,205 kg
- Augstums: 3,4 cm
- Garums: 120,5 cm
- Platums: 2,8 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1800 lm
- Elektrotīkla strāva: Diapazons 220 V–240 V, 50–60 Hz
- LED: Jā
- Spuldžu skaits: 1
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 18 W
- IP kods: IP20, aizsardzība pret priekšmetiem, kas lielāki par 12,5 mm, nav aizsargāts pret mitrumu
- Aizsardzības klase: II — dubulta izolācija

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696163320
- Neto svars: 0,21 kg
- Bruto svars: 0,34 kg
- Augstums: 1 251 mm
- Garums: 39 mm
- Platums: 41 mm
- Materiāla numurs (12NC): 915005500401



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.423

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com