

# PHILIPS

Wavel griestu  
gaismeklis, 36 W

Griestu gaismekļi

4000/6500/2700K

Balts

Aptumšojams; SceneSwitch



31823/31/P5



## Kvalitatīvs apgaismojums omulīgam mājoklim

Philips myLiving WAWEL LED griestu gaismeklī ir iebūvētas LED spuldzes, lai optimizētu gaismas atdevi un vienveidīgumu. Regulējiet tā spožumu atbilstoši jūsu noskaņojumam ar pakāpju regulētāju un atmiņas funkcijām.

### Gaismas efekts

- Vienmērīga gaismas izkliedēšana

### Uzlabots LED apgaismojums

- Regulējama 2700–6500 K

### Enerģijas taupīšana

- Līdz pat 80% elektroenerģijas ekonomija, salīdzinot ar parastajiem gaismas avotiem

# Izceltie produkti

## Vienmērīga gaismas izkliedēšana



## Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā



## Regulējamība



Šī spuldze salīdzinājumā ar standarta spuldzēm ietaupa līdz 80% enerģijas. Tā atmaksājas un gadu no gada ietaupīs jūsu naudu. Samaziniet savu elektroenerģijas rēķinu un sāciet taupīt jau tagad.

Šī lampa ir regulējama. Jūs varat izvēlēties gaismas krāsu no silti baltas (2700 K) līdz vēsai dienas gaismai (6500 K).

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tāl vadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tāl vadības pults: Nē

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

### Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, SceneSwitch

### Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 175 mA
- Efektivitāte: 88 lm/W

### Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,19 kg
- Augstums: 6,9 cm
- Garums: 48 cm
- Platums: 48 cm

### Serviss

- Garantija: 5 gadi

### Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
- Diametrs: 480 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 3200
- Gaismas krāsa: 4000/6500/2700
- Elektrotilkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Pakāpeniska aptumšošana – neizmantojiet ar gaismmaini
- LED: Jā
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase

### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696162798
- Neto svars: 1,19 kg
- Bruto svars: 1,97 kg
- Augstums: 53,6 cm
- Garums: 7,3 cm
- Platums: 53,6 cm



Izlaides datums:  
2024-11-21  
Versija: 0.393

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)