

PHILIPS

Canaval griestu
gaismeklis, 18 W

Griestu gaismekļi

2700 k

Balts

Aptumšojams; SceneSwitch



32809/31/P0



Viens gaismeklis. Viens slēdzis. Trīs gaismas iestatījumi.

Philips Canaval LED griestu lampa ir klasisks, balts gaismeklis, kas iederas jebkurā interjerā un izstaro energotaupīgu, ilgstošu, augstas kvalitātes gaismu. Izvēlieties noskaņojumam atbilstošu spilgtumu, izmantojot pakāpenisko aptumšošanu.

Vienkārša izmantošana

- Gluda virsma un vienkāršākai tīrīšanai

Gaismas efekts

- Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Ilgspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks līdz 15 gadiem

Uzlabots LED apgaismojums

- Liela gaismas atdeve

Enerģijas taupīšana

- Iebūvēta gaismas diode, kas ietilpst sistēmā
- Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā

Izceltie produkti

Vienkārša apkope



Vienmērīga gaismas izkliedēšana



Ilgs kalpošanas laiks



Uzticams gaismas avots. Šajā Philips LED lampā iebūvētās LED spuldzes darbojas līdz 15 000 stundas (līdzvērtīgi 15 gadiem vidēji lietojot 3 stundas dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir tik patīkami apzināties, ka nevajag uztraukties par apkopi vai spuldžu maiņu, izbaudot perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

Liela gaismas atdeve

Augstas kvalitātes gaisma ar spēcīgu gaismas atdevi. Gaismas kūlis krīt 40° leņķī — ideāls leņķis virziena gaismeklim.

Iebūvēts LED gaismas avots



Gaismas avots, kuram varat uzticēties. Izmantojot iebūvēto LED gaismas avotu, mājās visu laiku ir perfekta apkārtējā gaisma, bet jums nav jāraizējas par apkopi vai spuldžu maiņu.

Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā



Līdz pat 80% elektroenerģijas ekonomija, salīdzinot ar standarta kvēlspuldzes gaismas avotiem.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsildīšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, SceneSwitch

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 150 mA
- Efektivitāte: 100 lm/W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,66 kg
- Augstums: 6,7 cm
- Garums: 35 cm
- Platums: 35 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 350 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1800
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotilkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Pakāpeniska aptumšošana – neizmantojiet ar gaismmaini
- LED: Jā
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696169285
- Neto svars: 0,66 kg
- Bruto svars: 0,92 kg
- Augstums: 38,8 cm
- Garums: 7,4 cm
- Platums: 38,7 cm



Izlaides datums:
2024-11-21
Versija: 0.879

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com