

PHILIPS

Donegal iebūvēts
gaismeklis


Iebūvējami gaismekļi

Bez spuldzes

Matēta hroma



50391/17/PN



Izgaismojiet savas, kā vēlaties

Philips Donegal iebūvētais virziens gaismeklis ir veidots no augstākās kvalitātes materiāla, kas aizsargā no putekļiem un rūsas un ir viegli kopjams. Izvēlieties Philips GU10 LED spuldzi savam virziens gaismeklī un nodrošiniet augstas kvalitātes un ilgizturīgu apgaismojumu.

Īpašās iezīmes

- Spuldze nav iekļauta
- Viegli maināmas spuldzes

Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai

- Vislabākie materiāli
- Bez putekļiem un rūsas

Izceltie produkti

Spuldze nav iekļauta

Šīs lampas komplektā nav spuldzes, tāpēc jūs varat izvēlēties tādu gaismas atdevi, kāda jūsu telpai un personiskajai gaumei ir vispiemērotākā. Izvēloties Philips LED spuldzi, tiks nodrošināta augstas kvalitātes un ilgzturīga gaismas atdeve.

Viegli maināmas spuldzes

Jaunais, vienkārši lietojamais gredzens ļauj viegli uzstādīt GU10 spuldzi.

Vislabākie materiāli

Šis iebūvētais virziena gaismeklis ir ražots, izmantojot augstākās kvalitātes sintētiskos materiālus, kuriem ir nevainojama pēcāpstrāde. Šādi mēs spējam piedāvāt izturību un augstu lūmenu atdeves pretestību.

Bez putekļiem un rūsas

Šā iebūvētā virziena gaismekļa īpašais materiāls, kas virsmu aizsargā pret putekļiem un pret rūsu, samazina putekļu uzkrāšanos un nodrošina ilgu kalpošanas laiku.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Matēts hroms
- Materiāls: Sintētisks audums

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Viegli maināmas spuldzes: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Paredzēts tikai LED: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs
- Stils: Contemporary
- Tips: Iebūvējami gaismekļi
- Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,112 kg
- Izgriezuma garums: 7.0 cm
- Izgriezuma platums: 7.0 cm
- Augstums: 4,2 cm
- Garums: 9 cm
- Nišas iegrimē: 10 cm
- Platums: 9 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 30 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: –
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: –
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 5.5 W
- IP kods: IP20

- Aizsardzības klase: II klase
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696160831
- Neto svars: 0,11 kg
- Bruto svars: 0,17 kg
- Augstums: 158 mm
- Garums: 53 mm
- Platums: 103 mm
- Materiāla numurs (12NC): 915005422901



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.1031

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com