

PHILIPS

Cauruļveida
kvēlspuldze

Dekoratīva cauruļveida
lampa

7 W

E14

Caurspīdīga

Aptumšojams



8711500250087



Omulīgs dekoratīvs apgaismojums

Philips dekoratīvās kvēlspuldzes ir veidotas zēmai gaismas intensitātei (mazāk par 60 lūmeniem), lai sniegtu siltu un omulīgu gaismu, kas lieliski piemērota relaksējošai noskaņai. Ideāli piemērotas atvērta veida gaismekļiem.

Specializētais apgaismojums

- Paredzēts īpašam lietojumam

Izceltie produkti

Paredzēts īpašam lietojumam



Philips specializētās kvēlspuldzes paredzēts izmantot īpašos nolūkos. Vispārējā mājas apgaismojuma spuldzes pieejamas Philips halogēnspludžu, energotaupīgo un LED spuldžu klāstā.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Forma: Ierīce
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E14
- Tehnoloģija: Kvēlspuldze
- Darbojas ar reostatu: Jā
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga

Spuldzes izmēri

- Diametrs: 17 mm
- Augstums: 54 mm
- Platums: 17 mm

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 1 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 0.8
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 4 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 1 000 stundas

Apgaismojuma raksturlielumi

- Lietojums: Naktslampa
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 100
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Gaismas krāsas kategorija: Silti balta
- Ieslēgšanās laiks: 0 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Korelētā krāsu temperatūra: 2700 K
- Gaismas plūsma: 21 lm

Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 1

Energijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 1
- Spriegums: 230–240 V
- Jauda: 7,0 W
- Energijas patēriņš: 7 W

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 1 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 21 lm
- Nominālā jauda: 7.0 W

Tehniskā specifikācija

- Spuldžu darbūžs: 1 000 stundas
- Forma: Ierīce
- Aptumšojams: Jā
- Vāka pamatne: E14

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8711500250087
- Neto svars: 8 g
- Bruto svars: 14 g
- Augstums: 5,9 cm
- Garums: 2,6 cm
- Platums: 2,6 cm



Izlaides datums:
2025-03-18
Versija: 0.235

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com