

PHILIPS

4 gab. Limbali griestu/
sienas virziens gaismekļi

Griestu/sienas virziens
gaismekļi

Bez spuldzes

Nickel



8718696133224



Uzsvars uz stilu

Praktisks Philips virziens gaismeklis jūsu mājoklim. Izvēlieties GU10 LED spuldzi savam virziens gaismeklī un nodrošiniet augstas kvalitātes ilgizturīgu apgaismojumu.

Vienkārša izmantošana

- Regulējama virziens gaismekļa galviņa
- Spuldze nav ietverta komplektā

Izcila kvalitāte

- Ilgizturīgs augstas kvalitātes materiāls

Īpašās iezīmes

- Jebkurai telpai jūsu interjerā

Izceltie produkti

Regulējama virziena gaismekļa galviņa



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot,

pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galviņu.

Spuldze nav ietverta komplektā

Šī gaismekļa komplektā nav ietverta spuldze, tāpēc varat izvēlēties tādu gaismas atdevi, kāda jūsu telpai un personiskajai gaumei ir vispiemērotākā. Izvēloties Philips LED spuldzi, tiks nodrošināta augstas kvalitātes un ilgzturīga gaismas atdeve.

Jebkurai telpai jūsu interjerā

Pilnībā funkcionāls un vienlaikus elegants – šis Philips virziena gaismeklis piešķirs jebkurai telpai jūsu mājoklī dekoratīvu pieskaņu.

Ilgzturīgs augstas kvalitātes materiāls

Šis virziena gaismeklis ir izgatavots no ilgzturīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcapstrādi. Šādi mēs spējam piedāvāt izturīgu un uzticamu izstrādājumu, kas gadiem ilgi uzlabos atmosfēru jūsu mājās un uzgaismos tās.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Nickel
- Materiāls: Metāls

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pulsts: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Gaitenis
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virziena gaismekļi
- Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,51 kg
- Augstums: 13 cm
- Garums: 69 cm
- Platums: 8 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: No bulb included
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Nē
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 50W
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 50 W
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase

- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 4

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696133224
- Neto svars: 0,5 kg
- Bruto svars: 0,72 kg
- Augstums: 70 cm
- Garums: 9 cm
- Platums: 10 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915005221901



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.197

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.