

PHILIPS

Donegal iebūvēts
gaismeklis

Iebūvējami gaismekļi

Bez spuldzes

Hroma

8718696160923



Izgaismojiet savas, kā vēlaties

Philips Donegal iebūvētie virziena gaismekļi ir izgatavoti no augstas kvalitātes materiāla, kas nepievelk putekļus un nerūsē, tādēļ tos ir viegli kopt. Izvēlieties GU10 LED spuldzi savam virziena gaismeklim un nodrošiniet augstas kvalitātes ilgizturīgu apgaismojumu.

Vienkārša izmantošana

- Regulējama virziena gaismekļa galviņa

Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai

- Bez putekļiem un rūsas

Izcila kvalitāte

- Vienkārša tīrīšana

Izceltie produkti

Regulējama virziena gaismekļa galviņa



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galviņu.

Vienkārša tīrīšana

Gludie un ērti tīrāmie materiāli nozīmē, ka jūsu māja būs skaista no grīdas līdz griestiem.

Bez putekļiem un rūsas

Šā iebūvētā virziena gaismekļa īpašais materiāls, kas virsmu aizsargā pret putekļiem un pret rūsas, samazina putekļu uzkrāšanos un nodrošina ilgu kalpošanas laiku.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Hroma
- Materiāls: Sintētisks audums

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs
- Stils: Contemporary
- Tips: Iebūvējami gaismekļi
- Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,248 kg
- Izgriezuma garums: 7.0 cm
- Izgriezuma platums: 7.0 cm
- Augstums: 4 cm
- Garums: 9 cm
- Platums: 9 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- LED: Jā
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696160923
- Neto svars: 0,25 kg
- Bruto svars: 0,36 kg
- Augstums: 308 mm
- Garums: 103 mm
- Platums: 53 mm
- Materiāla numurs (12NC): 915005423831



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.169

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com