


# PHILIPS

5 m gaismas virtene


Gaismas virtenes

3500K

Caurspīdīga



8718696164228



## Izcili kvalitatīva gaisma un stils

Lineārais gaismeklis ar patīkamu gaismu jūsu telpām

### **Pielāgojiet savam interjeram**

- Kompakts izmērs mazai telpai

### **Materiāls un apdare**

- Augstas kvalitātes materiāls

# Izceltie produkti

## Kompakts izmērs mazai telpai

Lieliski piemērots nelielām telpām

## Augstas kvalitātes materiāls

Izturīgs un pievilcīgs materiāls – izdevīgs un ilgizturīgs ieguldījums.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Caurspīdīga
- Materiāls: Plastmasa

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Iesl./izsl. slēdzis uz vada: Jā
- Komplektā iekļauts strāvas adapteris: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

## Virtene/gaismas virtene

- Pagarināms: Nē

## Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Gaitenis
- Stils: Contemporary
- Tips: Gaismas virtenes
- Acu komforts: Nē

## Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 225 mA
- Efektivitāte: 85 lm/W

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,205 kg
- Augstums: 0,26 cm
- Garums: 500 cm
- Platums: 0,8 cm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 2050
- Gaismas krāsa: 3500
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 22
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696164228
- Neto svars: 0,28 kg
- Bruto svars: 0,32 kg
- Augstums: 16 cm
- Garums: 5,5 cm
- Platums: 16 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003168201



Izlaides datums:  
2024-09-17  
Versija: 0.360

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)