

PHILIPS

Projectline
Waterproof

LED gaismeklis

60 cm

4000 K dabiska, balta gaisma

2350 lm

Plata gaismas izkliedēšana



8718696169469



Profesionāla kvalitāte jūsu projektam

Ūdensizturīgs, ūdensnecaurlaidīgs (piemērotas izmantošanai ārā) un izturīgs LED apgaismojums ar visaptverošu gaismas izkliedi lietošanai industriālās telpās. ProjectLine ūdensizturīgās lampas ir izturīgas (IK06), kā arī tām ir aizsardzība (IP65) pret putekļu iekļūšanu un ūdens izsmidzinājumiem no jebkura virziena. Tās var uzstādīt pie sienas (horizontāli) un griestiem, vai arī iekārt. To silti baltā gaismas atdeve ir lieliski piemērota vispārīgam (darba) apgaismojumam, noliktavu telpām, garāžām un pagrabiem.

Ilgspējīga izvēle

- Taupiet enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi

Izvēlieties augstas kvalitātes apgaismojumu

- Varat uzticēties tam, kas rakstīts uz Philips iepakojuma

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Izceltie produkti

Energoefektīvs

Visi Philips enerģijas taupītāji taupa enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi. Kalpošanas laikā tie patērē mazāk kW un tādējādi arī samazina rēķinu par enerģiju. Enerģijas taupīšanas līmenis atšķiras atkarībā no spuldzes veida un tehnoloģijas.

Uzticama kvalitāte:

Philips pilda savus solījumus attiecībā uz spuldžu veiktspēju. Varat uzticēties tam, kas uz Philips iepakojuma rakstīts par spuldzes jaudu, kalpošanas laiku un jaudu, kas ir līdzvērtīga kvēlspuldzēm.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Korpusa krāsa: Balts
- Korpusa materiāls: Polikarbonāts
- Optiskā vāciņa/objektīva apdare: Opāls
- Optiskā vāciņa/objektīva materiāls: Polikarbonāts
- Optiskā vāciņa/objektīva forma: Izliekts
- Optiskā vāciņa/objektīva tips: Polikarbonāts

Izturība

- Apkārtējā temperatūra: No -10 līdz +35 °C

Vide

- Sustainability rating: -

Garantija

- Garantijas periods: 1 gadi

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Gaismas plūsmas tolerance: -10% / +10%
- Color Code: 840 neitrāli balts
- Konstanta gaismas atdeve: Nē
- Korelētā krāsu temperatūra: 4000
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Sākotnējā krāsainība: (0.38,0.38)<5
- Lampu saimes kods: 23S | LED module, system flux 2300 lm
- Light source engine type: LED
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismekļa gaismas stara izkliedēšana: 120°
- Gaismas plūsma: 2 350 lm
- Maksimālais aptumšošanas līmenis: Neizmanto
- Optiskais materiāls: Polikarbonāts
- Optikas tips: plats staru kūlis
- Āra optikas tips: -
- Reflektora materiāls: Alumīnijs
- Darbības apkārtējā temperatūra Tq: 25 °C
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 1,6
- Gaismas efektivitāte (novērtējums (nomin.): 97 lm/W
- Vienotais atspīdumu novērtējums CEN: Not applicable
- Augšupvērstas gaismas jaudas attiecība: 10

Dažādi

- Radīts tieši: Viesnīcas un restorāni
- Papildu funkcijas: ProjectLine

Citi raksturlielumi

- CE marķējums: CE marķējums
- ENEC zīme: -
- RoHS atbilstība: Jā
- Fotobioloģiskā drošība: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Strāvas padeve

- Ieejas spriegums: 220-240
- Izsitiestrāva: 4,8 A
- Izsitiestrāvas laiks: 0,044 ms
- Jaudas koeficients (daļa): 0.9

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš: 24 W
- Enerģijas patēriņa tolerance: +/-10%

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 65 mm
- Kopējais garums: 575 mm
- Kopējais platums: 120 mm

Tehniskā specifikācija

- Vads: 2 × 0,75 mm², Kabelis 0.2 m bez spraudņa
- Savienojums: 2 iebīdāmi savienotāji, 2 polu
- Vadības interfeiss: -
- Draiveris/barošanas bloks/ transformators: Barošanas avota bloks (ieslēgšana/izslēgšana)
- Iekļauts draiveris: Jā
- Fixation material: Nerūsējošs tērauds
- Uzliesmojamības zīme: Uzstādīšanai uz parasti uzliesmojošām virsmām
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Kvēldiega tests: Temperatūra 650 °C, ilgums 30 s
- Iekļūšanas aizsardzības kods: IP65 | Aizsargāts pret putekļu iekļūšanu, strūklu necaurļaidīgs
- Line Frequency: 50 or 60
- Meh. trieciena aizsardzības kods: IK07 | 2 J armēts
- Uzstādīšanas ierīce: Montāžas kronšteins
- Reduktoru skaits: 1 vienība
- Produktu skaits uz MCB 16 A, tips B: 33
- IEC aizsardzības klase: II drošības klase
- Piemērots nejaušai pārslēgšanai: Neizmanto
- Surge Protection (Common/Differential): 1.5/1.5
- Aptumšojams: Nē

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696169469
- Neto svars: 0,75 kg
- Bruto svars: 0,87 kg
- Augstums: 7 cm
- Garums: 61,5 cm
- Platums: 12,5 cm
- Materiāla numurs (12NC): 911401896285



Izlaides datums:
2024-09-09
Versija: 0.176

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com