

# PHILIPS

60 W matēta  
kvēlspuldze, A60 E27

LED

2700 k

806 lm

15 000 h

Neaptumšojams



8718696472187



## Gaismas spuldze, kas nelīdzinās nevienai citai

Zināmas un iemīlētas pazīstamas formas. Tās izskatās kā klasiskie gaismekļi ar kvēlspuldzēm, bet izmanto par 80% mazāk enerģijas. Platā gaismas kūļa leņķis nodrošina ideālu visaptverošu gaismas izkliedējumu.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

### Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts vispārīgam istabas apgaismojumam

### Vairāk nekā tikai apgaismojums

- Retro stils, mūsdienīga LED tehnoloģija

# Izceltie produkti

## Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt

manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

## Perfekti piemērots vispārīgajam apgaismojumam



Mūsdienīgs apgaismojums ar standarta Philips LED spuldzēm visaptverošam izgaismojumam, kas ir ideāli piemērots vispārīgām telpu apgaismojumam.

## Retro stils, mūsdienīgs LED

LED Classic spuldzēs tiek izmantota standarta LED energotaupības tehnoloģija. Tagad varat lietot šo retro stila spuldzi ar mūsdienīgāko tehnoloģiju, kas sakombinēta ar veclaičīgu dizainu.

# Specifikācijas

### Spuldzes raksturlielumi

- Forma: Spuldze
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Līdzda: E27
- Darbojas ar reostatu: Nē

### Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,6 cm
- Platums: 6 cm

### Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

### Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 806 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums

### Dažādi

- Acu komforts: Jā

### Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 115 lm/W

### Iepakojuma informācija

- Produktu saime: Acu komforts
- EAN: 8718696472187
- EOC: 871869647218700
- Produkta nosaukums: LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/6

#### Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E

#### Produkta izmēri un svars

- Garums: 11 cm

#### Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1825136
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere

#### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696472187
- Neto svars: 0,04 kg
- Bruto svars: 0,05 kg
- Augstums: 10,7 cm
- Garums: 5,9 cm
- Platums: 5,9 cm



Izlaides datums:  
2024-12-20  
Versija: 0.892

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.