

# PHILIPS

50 W virziena gaismekļi  
PAR16 GU10 x10

LED

2700 k

355 lm

15 000 h



8718696778265



## Šo spuldžu konstrukcija padara tās atšķirīgas

Ar pievilcīgas formas dizainu un ierastajiem izmēriem šis LED prožektors ir ideāls ilgtspējīgs standarta halogēna virziena gaismekļa aizvietotājs.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

### Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainai

- Standarta halogēnspuldzēm līdzīga forma un izmērs

### Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes — kalpo līdz 15 gadus ilgi

# Izceltie produkti

## Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

## Standarta halogēnspuldzēm līdzīga forma un izmērs



Šī ir standarta energoekonomiska LED spuldze ar skaistas formas dizainu un ierastiem izmēriem mūsdienīgam apgaismojumam. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām standarta halogēnu spuldzēm.

## Nominālais vidējais kalpošanas laiks 15 000 stundas



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: GU10
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,4 cm
- Platums: 5 cm

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 355 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

## Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

## Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 77 lm/W

## Iepakojuma informācija

- EAN: 8718696778265
- EOC: 871869677826500
- Produkta nosaukums: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 10PK

#### Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 4,6 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 50 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

#### Produkta izmēri un svars

- Garums: 5,4 cm

#### Nominālās vērtības

- Saistītā maksimālā intensitāte: 700 cd

#### Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 387358

#### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696778265
- Neto svars: 0,45 kg
- Bruto svars: 0,58 kg
- Augstums: 6,5 cm
- Garums: 10 cm
- Platums: 21,2 cm



Izlaides datums:  
2025-03-19  
Versija: 0.362

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)