

# PHILIPS

75 W spuldzes A60  
E27 x2

LED

4000 K

1055 lm

15 000 h



8718699726997



## Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Šī augstas klases LED spuldze ir lielisks vispārēja apgaismes risinājums telpām. Šī spuldze patērē mazāk enerģijas un tā ir retāk jānomaina, tomēr tās kvalitāte netiek ietekmēta — sāciet ietaupīt uzreiz kā to uzstādīsiet.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

### Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes — kalpo līdz 15 gadus ilgi

# Izceltie produkti

## Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk

spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

## Nominālais vidējais kalpošanas laiks 15 000 stundas



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: Matēta
- Bulb Material: Plastic

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 11 cm
- Platums: 6 cm

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 1055 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Korelētā krāsu temperatūra: 4000 K
- Gaismas plūsma: 1 055 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 105,00 lm/W

## Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

## Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 105 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

## Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699726997
- EOC: 871869972699700
- Produkta nosaukums: LED 75W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

## Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.5

**Energijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: >0.5
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 10 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 75 W
- Energijas patēriņš: 10 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699726997
- Neto svars: 0,1 kg
- Bruto svars: 0,12 kg
- Augstums: 10,8 cm
- Garums: 6,3 cm
- Platums: 10 cm

**Produkta izmēri un svars**

- Garums: 11 cm

**Nominālās vērtības**

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

**Tehniskā specifikācija**

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 391872
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: E27



Izlaides datums:  
2025-03-28  
Versija: 0.317

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.