

PHILIPS

11 W matēta
kvēlspuldze T32 E27

LED

1800K

100 lm

15 000 h



8718699759674



Gaismas spuldze, kas nelīdzinās nevienai citai

Philips LED gaismas spuldzes nodrošina brīnišķīgu, siltu un baltu gaismu, neparasti ilgu kalpošanas laiku un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar mūsdienīgu un elegantu dizainu šī regulējamā apgaismojuma spuldze ir ideāls aizvietotājs standarta matētajām spuldzēm.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Vairāk nekā tikai apgaismojums

- Retro stils, mūsdienīga LED tehnoloģija

Radīts, lai tiktu pamanīts. Izskatās lieliski gan izslēgtā, gan ieslēgtā veidā

- Izskatās lieliski izslēgtā un ieslēgtā stāvoklī

Izceltie produkti

Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt

manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Retro stils, mūsdienīgs LED

LED Classic spuldzēs tiek izmantota standarta LED energotaupības tehnoloģija. Tagad varat lietot šo retro stila spuldzi ar mūsdienīgāko tehnoloģiju, kas sakombinēta ar veclaicīgu dizainu.

Izskatās lieliski izslēgtā un ieslēgtā stāvoklī



"Šī skaistā lampa ar redzamo kvēldiegu piešķir stilaun nostalgijas izjūtu jebkurai telpai. Izskatās lieliski gan izslēgtā, gan ieslēgtā veidā."

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta lustra
- Ligzda: E27
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: dūmu pelēka

Spuldzes izmēri

- Augstums: 14 cm
- Platums: 3,2 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Apkārtējā temperatūra: No -20 līdz +40 °C
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 1800 K
- Nominālā gaismas plūsma: 100 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 818 | CCT of 1800K
- Korelētā krāsu temperatūra: 1800 K
- Gaismas plūsma: 100 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 43 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: Dekoratīvs

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 43 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699759674
- EOC: 871869975967400
- Produkta nosaukums: LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.54

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.54
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 2,3 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 11 W
- Enerģijas patēriņš: 2,3 W

Produkta izmēri un svars

- Garums: 14 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: E27

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699759674
- Neto svars: 0,04 kg
- Bruto svars: 0,06 kg
- Augstums: 18,5 cm
- Garums: 4,5 cm
- Platums: 4,5 cm



Izlaides datums:
2024-11-21
Versija: 0.276

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.