

PHILIPS

100 W matēta
kvēlspuldze, A60 E27

LED

6500 K

1521 lm

15 000 h



8718699762612



Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Philips LED spuldzes izstaro brīnišķīgu, silti baltu gaismu. Tām ir nepārspējami ilgs kalpošanas laiks, un tās nodrošina ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs ierastajām matētajām spuldzēm.

Augstas kvalitātes apgaisojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts vispārīgam istabas apgaisojumam

Izceltie produkti

Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk

spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Perfekti piemērots vispārīgajam apgaismojumam



Mūsdienīgs apgaismojums ar standarta Philips LED spuldzēm visaptverošam izgaismojumam, kas ir ideāli piemērots vispārīgajam telpu apgaismojumam.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Stikla veids: Matēta
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,4 cm
- Platums: 6 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 6500 K
- Nominālā gaismas plūsma: 1521 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 865 | CCT of 6500K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 144 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699762612
- EOC: 871869976261201
- Produkta nosaukums: LED classic 100W E27 CDL A60 FR ND SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.52
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 10,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 100 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): D

Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,4 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 387433

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8718699762612
- Neto svars: 0,03 kg
- Bruto svars: 0,05 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 6,5 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929002026628



Izlaides datums:
2024-09-09
Versija: 0.329

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.