

PHILIPS

25 W matēta kvēlspuldze, BA35 E14

LED

2700 k

250 lm

15 000 h



8718699762933



Silta, balta gaisma, nekādu kompromisu ar gaismas kvalitāti

Pazīstama forma, kas jums patiks. Patērē par aptuveni 85 % mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes, pateicoties jaunākajai LED energotaupīgajai tehnoloģijai, un darbojas desmit reizes ilgāk.

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts vispārīgam istabas apgaismojumam

Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Radīts jūsu acu komfortam

Izceltie produkti

Aizvieto standarta kvēlspuldzi

Šī enerģiju taupošā LED spuldze ar pievilcīgu dizainu un ierastu formu ir ideāls ilgtspējīgs aizvietotājs standarta kvēlspuldzēm.

Perfekti piemērots vispārīgajam apgaismojumam



Mūsdienīgs apgaismojums ar standarta Philips LED spuldzēm visaptverošam izgaismojumam, kas ir ideāli piemērots vispārīgam telpu apgaismojumam.

Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Svečveida spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E14
- Stikla veids: Matēta
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 12,3 cm
- Platums: 3,5 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 250 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 113 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699762933
- EOC: 871869976293300
- Produkta nosaukums: LED classic
25W BA35 E14 WW FR ND SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.41
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 2,2 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 25 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL):
E

Produkta izmēri un svars

- Garums: 12,3 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 387387

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8718699762933
- Neto svars: 0,01 kg
- Bruto svars: 0,03 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 4,6 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929001345855



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.180

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com