

PHILIPS

Bezkrāsas svečveida
kvēlspuldze 40 W P45
E14

LED

2700 k

470 lm

15 000 h



8718699763152



Silta, balta gaisma, nekādu kompromisu ar gaismas kvalitāti

Pazīstama forma, kas jums patiks. Patērē par aptuveni 85 % mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes, pateicoties jaunākajai LED energotaupīgajai tehnoloģijai, un darbojas desmit reizes ilgāk.

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem

Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Radīts jūsu acu komfortam

Izceltie produkti

Aizvieto standarta kvēlspuldzi

Šī enerģiju taupošā LED spuldze ar pievilcīgu dizainu un ierastu formu ir ideāls ilgtspējīgs aizvietotājs standarta kvēlspuldzēm.

Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem



Mūsdienīgs Philips LED lustras spuldžu apgaismojums tādiem dekoratīvajiem stiprinājumiem kā lustrām, griestu ventilatoriem, grimmētavas lampām un grīdas lampām.

Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta lustra
- Ligzda: E14
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 8,2 cm
- Platums: 4,5 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 109 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699763152
- EOC: 871869976315200
- Produkta nosaukums: LED classic
40W P45 E14 WW CL ND RFSRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.41
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 4,3 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL):
F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 8,2 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 387409

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8718699763152
- Neto svars: 0,02 kg
- Bruto svars: 0,04 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929001890455



Izlaides datums:
2024-09-18
Versija: 0.231

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com