

# PHILIPS

75 W matēta  
kvēlspuldze, A60 E27 x2

LED

4000 K

1055 lm

15 000 h



8718699763657



## Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Pazīstama forma, kas jums patiks. Patērē par aptuveni 86 % mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes, pateicoties jaunākajai LED energotaupīgajai tehnoloģijai, un darbojas desmit reizes ilgāk.

### Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

### Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts vispārīgam istabas apgaisojumam

### Augstas kvalitātes LED apgaisojums kalpos gadiem ilgi

- Radīts jūsu acu komfortam

# Izceltie produkti

## Aizvieto standarta kvēlspuldzi

Šī enerģiju taupošā LED spuldze ar pievilcīgu dizainu un ierastu formu ir ideāls ilgtspējīgs aizvietotājs standarta kvēlspuldzēm.

## Perfekti piemērots vispārīgajam apgaismojumam



Mūsdienīgs apgaismojums ar standarta Philips LED spuldzēm visaptverošam izgaismojumam, kas ir ideāli piemērots vispārīgā telpu apgaismojumam.

## Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Stikla veids: Matēta
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,4 cm
- Platums: 6 cm

## Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 1055 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K

## Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

#### Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 124 lm/W

#### Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699763657
- EOC: 871869976365700
- Produkta nosaukums: LED classic  
75W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

#### Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.52
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 8,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 75 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL):  
E

#### Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,4 cm

#### Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 387426

#### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:  
8718699763657
- Neto svars: 0,06 kg
- Bruto svars: 0,1 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 6,5 cm
- Platums: 13 cm
- Materiāla numurs (12NC):  
929002025857



Izlaides datums:  
2024-09-18  
Versija: 0.230

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)