

# PHILIPS

Bezkrāsas svečveida kvēlspuldze 40 W P45 E27

LED

4000 K

470 lm

15 000 h



8718699764296



## Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Philips bezkrāsas LED svečveida spuldzes nodrošina skaistu, dzirkstošu gaismas efektu, un tām ir īpaši ilgs kalpošanas laiks. Šī gaismas spuldze izskatās brīnišķīgi gan ieslēgtā, gan izslēgtā stāvoklī. Tā ir lieliski piemērota lustrām ar mazu (E14) patronu.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

### Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem

# Izceltie produkti

## Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk

spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

## Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem



Mūsdienīgs Philips LED lustras spuldžu apgaismojums tādiem dekoratīvajiem stiprinājumiem kā lustrām, griestu ventilatoriem, grimmētavas lampām un grīdas lampām.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekšējais
- Lampas forma: Nevirzīta lustra
- Ligzda: E27
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 7,8 cm
- Platums: 4,5 cm

## Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K

## Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

## Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 109 lm/W

## Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699764296
- EOC: 871869976429601
- Produkta nosaukums: LED classic 40W P45 E27 CW CL ND SRT4

## Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.41
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 4,3 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

#### Produkta izmēri un svars

- Garums: 7,8 cm

#### Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 374894

#### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:  
8718699764296
- Neto svars: 0,02 kg
- Bruto svars: 0,04 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC):  
929002378028



Izlaides datums:  
2024-09-15  
Versija: 0.344

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.